

75" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)

EAN 8806095916729

GQ75QN70FAUXZG

Highlight Features

- Mit Neo Quantum HDR eindrucksvolle Kontraste und herausragende Details genießen
- Präzise Detaildarstellung dank Quantum-Mini-LEDs Pro, gesteuert von der Quantum-Matrix-Technologie Slim
- Mit dem Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor und 4K AI Upscaling Pro ein atemberaubendes Seherlebnis in 4K erleben
- Hohe Bildwiederholungsrate von bis zu 144 Hz in 4K für deine Lieblingsgames
- Hauchdünne Rahmen treffen auf ultraschlankes Profil dank AirSlim Design

Best Match Soundbar(s)

- HW-QS710GF/ZG
- HW-Q610GF/ZG

Compatible Accessories

- Slim Fit Wandhalterung
- VESA Wandhalterung

Vorgängermodell: GQ75Q70DATXZG



Neural
Quantum 4K AI
Gen2 Prozessor



Quantum-
Mini-LEDs



Motion
Xcelerator
144 Hz



AirSlim Design

Technische Daten

75" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)

SAMSUNG

Artikelinformationen		Smart TV		Komfort/Ausstattung	
Artikelname:	75" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)	Smart TV:	Ja	Barrierefreiheit:	Sprachführung, Vergrößerung, Audiobeschreibung, Mehrfachaudioausgabe, Menü und Text Vergrößerung, hoher Kontrast, SeeColors, Farben invertieren, Graustufen, Untertitel, Vergrößerung für Gebärdensprache, Tastenwiederholung verlangsamen, Fernbedienungs-App
EAN:	8806095916729	Samsung Bixby:	Ja		
Display		TV Plus:	Ja		
Bildschirmdiagonale in cm:	189	Webbrowser:	Ja		
Bildschirmauflösung:	3.840 x 2.160	SmartThings:	Ja		
Bildwiederholfrequenz (Hz):	100	Universal Guide:	Ja	Adaptive Picture:	Optimized/ EyeComfort/ AI Customization
Video		Fernfeldkommunikation:	Ja		
		Multi View:	bis zu 2 Bereiche	Instant On (Schnelles Einschalten):	Ja
		SmartThings App-Unterstützung:	Ja	Automatische Kanalsuche:	Ja
		IoT Hub:	Ja	Automatisches Ausschalten:	Ja
Bild-Engine:	Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor	Live Translate	Ja	Untertitel-Unterstützung:	Ja
HDR (High Dynamic Range):	Neo Quantum HDR	Click to Search	Ja	ConnectShare™ (HDD):	Ja
HDR 10+:	Ja (Adaptive, Gaming)	Generative Wallpaper	Ja	ConnectShare™ (USB):	Ja
Auto HDR Remastering	Ja	Karaoke Mic	Ja	Elektronische Programmzeitschrift (EPG):	Broadcast EPG
Kontrast:	Quantum-Mini-LED	App steuerbar:	Ja	Aufnahmefunktion (PVR) über USB:	Ja
Betrachtungswinkel:	Wide Viewing Angle	Konvergenz		Filmmaker Mode:	Ja
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°			Tastatur/Maus über Bluetooth:	Ja
Micro Dimming:	Supreme UHD Dimming	Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät:	Ja	Tastatur/Maus über USB:	Ja
Contrast Enhancer:	Real Depth Enhancer	Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA):	Ja	Teletext (TTX):	Ja
Color Booster:	Color Booster Pro	Bildschirmübertragung PC auf TV:	Ja	Mobile Camera Support:	Ja
Farboptimierung:	HDR Brightness Optimizer	Tap View:	Ja	Art Store	Ja
Film Modus:	Ja	App Casting:	Ja	Spiele-Modus	
Motion Technology:	Motion Xcelerator 144 Hz	WiFi Direct:	Ja	Auto Game Mode (ALLM):	Ja
HLG (Hybrid Log Gamma):	Ja	Smart Calibration:	Basic	Game Motion Plus:	Ja
Upscaling:	4K AI Upscaling	Web Service:	Microsoft365	Gamebar:	Ja
Supreme UHD Dimming:	Ja	TV Sound auf Mobilgerät:	Ja	Super Ultra Wide Game View:	Ja
Audio		Sound Mirroring:	Ja	Surround Sound:	Ja
				Dynamic Black EQ:	Ja
Object Tracking Sound:	OTS Lite			HGIG:	Ja
Q-Symphony:	Ja			FreeSync:	Free Sync Premium Pro
Lautsprecher-Typ:	2-Kanal			Mini Map Zoom:	Ja
Ausgangsleistung (RMS) in Watt:	20			Gaming Hub:	Ja
Active Voice Amplifier:	Active Voice Amplifier Pro			AI Auto Game Mode	Ja
Adaptive Sound:	Adaptive Sound Pro			TV-Empfang	
360 Audio	Ja			Digitaler Fernsehempfang (DVB):	DVB-T2CS2
Dual Audio Support (Bluetooth):	Ja			Analog Tuner:	Ja
Bluetooth Audio-Unterstützung:	Ja			Common Interface Typ:	CI+ (1.4)
Automatisches Umschalten auf Galaxy Buds:	Ja			HbbTV:	Ja
Dolby Decoder:	2-Kanal			DTV Sound System:	Dolby

Technische Daten

75" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)

SAMSUNG

Konnektivität/Vernetzungsmöglichkeiten

HDMI™:	4
USB:	2
Digital-Audioausgang (optisch):	Optisch
Antenneneingang:	1 x DVB-T2 / 1 x DVB-C / 1 x DVB-S2
CI+-Slot:	Ja
Netzwerkanschluss (LAN):	1
WLAN:	WIFI 5
Bluetooth:	Ja
IPv6-Unterstützung	Ja
HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel):	Ja
Anynet+ (HDMI-CEC):	Ja
Bluetooth Version:	5.3

Design

TV-Design:	AirSlim
Rahmen Typ:	3-seitig Rahmenloses Design
Front-Farbe:	Schwarz
Standfuß:	Aero Center
Standfuß-Farbe:	Schwarz
VESA Wandhalterungsnorm:	400x400
Grundfarbe des Produkts:	Schwarz

Leistung/Energieverbrauch

Eco Sensor:	Ja
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR):	D
Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR):	G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) in Watt:	82
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) in Watt:	255
Energiesparmodus:	Ja
Energieverbrauch pro Jahr in kWh:	114
Energieverbrauch pro 1000 h in kWh:	82
Energieverbrauch im Stand-by in Watt:	0.5
Stromversorgung:	220-240V

Gewicht

Gewicht ohne Fuß in kg:	29.6
Gewicht mit Fuß in kg:	30.9
Gewicht mit Verpackung in kg:	40.3

Lieferumfang (Zubehör)

Fernbedienung:	Premium Solar Smart Remote
Standfuß:	Ja
Stromkabel:	Ja
Anleitung:	Ja

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit:	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Home-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit:	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an uns. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter http://www.samsung.com/de/support/ .
Remote-Service:	Bei Fragen rund um die Einstellung und Bedienung Ihres Smart TVs, unterstützen wir Sie gerne mit unserem Remote-Service.
Garantiezeit:	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie.

Abmessungen

Höhe ohne Fuß in mm:	960.7
Höhe mit Fuß in mm:	1016.2
Höhe Verpackung in mm:	1080
Breite ohne Fuß in mm:	1677.5
Breite mit Fuß in mm:	1677.5
Breite Verpackung in mm:	1815
Tiefe ohne Fuß in mm:	26.6
Tiefe mit Fuß in mm:	331.5
Tiefe Verpackung in mm:	164
Maße Standfuß in mm:	354.8 x 331.5