

55" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)

EAN 8806095911434

GQ55QN70FAUXZG

Highlight Features

- Mit Neo Quantum HDR eindrucksvolle Kontraste und herausragende Details genießen
- Präzise Detaildarstellung dank Quantum-Mini-LEDs Pro, gesteuert von der Quantum-Matrix-Technologie Slim
- Mit dem Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor und 4K AI Upscaling Pro ein atemberaubendes Seherlebnis in 4K erleben
- Hohe Bildwiederholungsrate von bis zu 144 Hz in 4K für deine Lieblingsgames
- Hauchdünne Rahmen treffen auf ultraschlankes Profil dank AirSlim Design

Best Match Soundbar(s)

- HW-B760GF/ZG

Compatible Accessories

- Mini Wandhalterung
- Slim Fit Wandhalterung
- Studio Stand
- VESA Wandhalterung

Vorgängermodell: GQ55Q70DATXZG



Neural
Quantum 4K AI
Gen2 Prozessor



Quantum-
Mini-LEDs



Motion
Xcelerator
144 Hz



AirSlim Design

Technische Daten

55" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)

SAMSUNG

Artikelinformationen		Smart TV		Komfort/Ausstattung	
Artikelname:	55" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)	Smart TV:	Ja	Barrierefreiheit:	Sprachführung, Vergrößerung, Audiobeschreibung, Mehrfachaudioausgabe, Menü und Text Vergrößerung, hoher Kontrast, SeeColors, Farben invertieren, Graustufen, Untertitel, Vergrößerung für Gebärdensprache, Tastenwiederholung verlangsamen, Fernbedienungs-App
EAN:	8806095911434	Samsung Bixby:	Ja		
Display		TV Plus:	Ja		
Bildschirmdiagonale in cm:	138	Webbrowser:	Ja		
Bildschirmauflösung:	3.840 x 2.160	SmartThings:	Ja		
Bildwiederholfrequenz (Hz):	100	Universal Guide:	Ja	Adaptive Picture:	Optimized/ EyeComfort/ AI Customization
Video		Fernfeldkommunikation:	Ja		
		Multi View:	bis zu 2 Bereiche		
		SmartThings App-Unterstützung:	Ja	Instant On (Schnelles Einschalten):	Ja
		IoT Hub:	Ja	Automatische Kanalsuche:	Ja
		Live Translate	Ja	Automatisches Ausschalten:	Ja
		Click to Search	Ja	Untertitel-Unterstützung:	Ja
		Generative Wallpaper	Ja	ConnectShare™ (HDD):	Ja
		Karaoke Mic	Ja	ConnectShare™ (USB):	Ja
		App steuerbar:	Ja	Elektronische Programmzeitschrift (EPG):	Broadcast EPG
Konvergenz				Aufnahmefunktion (PVR) über USB:	Ja
		Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät:	Ja	Filmmaker Mode:	Ja
		Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA):	Ja	Tastatur/Maus über Bluetooth:	Ja
		Bildschirmübertragung PC auf TV:	Ja	Tastatur/Maus über USB:	Ja
		Tap View:	Ja	Teletext (TTX):	Ja
		App Casting:	Ja	Mobile Camera Support:	Ja
		WiFi Direct:	Ja	Art Store	Ja
		Smart Calibration:	Basic	Spiele-Modus	
		Web Service:	Microsoft365	Auto Game Mode (ALLM):	Ja
		TV Sound auf Mobilgerät:	Ja	Game Motion Plus:	Ja
		Sound Mirroring:	Ja	Gamebar:	Ja
Audio				Super Ultra Wide Game View:	Ja
				Surround Sound:	Ja
Object Tracking Sound:	OTS Lite			Dynamic Black EQ:	Ja
Q-Symphony:	Ja			HGIG:	Ja
Lautsprecher-Typ:	2-Kanal			FreeSync:	Free Sync Premium Pro
Ausgangsleistung (RMS) in Watt:	20			Mini Map Zoom:	Ja
Active Voice Amplifier:	Active Voice Amplifier Pro			Gaming Hub:	Ja
Adaptive Sound:	Adaptive Sound Pro			AI Auto Game Mode	Ja
360 Audio	Ja			TV-Empfang	
Dual Audio Support (Bluetooth):	Ja			Digitaler Fernsehempfang (DVB):	DVB-T2CS2
Bluetooth Audio-Unterstützung:	Ja			Analog Tuner:	Ja
Automatisches Umschalten auf Galaxy Buds:	Ja			Common Interface Typ:	CI+ (1.4)
Dolby Decoder:	2-Kanal			HbbTV:	Ja
				DTV Sound System:	Dolby

Technische Daten

55" Neo QLED QN70F 4K Vision AI Smart TV (2025)

SAMSUNG

Konnektivität/Vernetzungsmöglichkeiten

HDMI™:	4
USB:	2
Digital-Audioausgang (optisch):	Optisch
Antenneneingang:	1 x DVB-T2 / 1 x DVB-C / 1 x DVB-S2
CI+-Slot:	Ja
Netzwerkanschluss (LAN):	1
WLAN:	WiFi 5
Bluetooth:	Ja
IPv6-Unterstützung	Ja
HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel):	Ja
Anynet+ (HDMI-CEC):	Ja
Bluetooth Version:	5.3

Design

TV-Design:	AirSlim
Rahmen Typ:	3-seitig Rahmenloses Design
Front-Farbe:	Schwarz
Standfuß:	Aero Center
Standfuß-Farbe:	Schwarz
VESA Wandhalterungsnorm:	200x200
Grundfarbe des Produkts:	Schwarz

Leistung/Energieverbrauch

Eco Sensor:	Ja
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR):	E
Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR):	G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) in Watt:	63
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) in Watt:	181
Energiesparmodus:	Ja
Energieverbrauch pro Jahr in kWh:	87
Energieverbrauch pro 1000 h in kWh:	63
Energieverbrauch im Stand-by in Watt:	0.5
Stromversorgung:	220-240V

Gewicht

Gewicht ohne Fuß in kg:	14.2
Gewicht mit Fuß in kg:	15
Gewicht mit Verpackung in kg:	19.7

Lieferumfang (Zubehör)

Fernbedienung:	Premium Solar Smart Remote
Standfuß:	Ja
Stromkabel:	Ja
Anleitung:	Ja

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit:	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Home-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit:	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an uns. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter http://www.samsung.com/de/support/ .
Remote-Service:	Bei Fragen rund um die Einstellung und Bedienung Ihres Smart TVs, unterstützen wir Sie gerne mit unserem Remote-Service.
Garantiezeit:	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie.

Abmessungen

Höhe ohne Fuß in mm:	709.2
Höhe mit Fuß in mm:	165.7
Höhe Verpackung in mm:	819
Breite ohne Fuß in mm:	1232.9
Breite mit Fuß in mm:	1232.9
Breite Verpackung in mm:	1369
Tiefe ohne Fuß in mm:	25.7
Tiefe mit Fuß in mm:	247.4
Tiefe Verpackung in mm:	142
Maße Standfuß in mm:	263.9 x 247.4