

VC 6 L MC

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L

Bestell-Nr. 481513

GTIN 4030293215641



- + Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug
- + Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- + Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- + Optimierte Abreinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- + Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- + Mit Kompaktschlauch Ø 32 mm mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Sehr handlich, Sauger läßt sich einfach transportieren
- + Inklusive einfach montierbarem Fahrwerk
- + Leistungsstarker Sauger für den professionellen Einsatz bei der Endmontage, KFZ Reinigung etc. Einfacher Anschluss von FLEX Elektrowerkzeugen mit dem FLEX Clip-System für Absaugarbeiten
- + Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Volumenstrom Sauger	2280 m³/h
Max. Unterdruck	23000 Pa
Filterfläche	3000 cm²
Behältervolumen	6 L
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	5,0 m
Staubbeutelbetrieb	Ja
Abmessung LxBxH	300 x 230 x 440 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferumfang

- 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487295)
- 1 Flachfaltenfilter (488151)
- 1 Vlies-Filtersack (487287)
- 1 Handrohr (487198)
- 1 Fugendüse (487201)
- 1 Rundbürste (487228)
- 1 Polsterdüse (487236)
- 1 Gepolsteter Tragegurt (487244)
- 1 Fahrwerk (487252)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**