

LBE 20-11 125-EC


2000 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse, 125 mm

Bestell-Nr. 534016

GTIN 4030293278561



- + Der kraftvolle Motor ist ideal geeignet für anspruchsvolle Schleif- und Trennanwendungen
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- + Variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- + Mit mechanischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
- + Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- + Schlanker Griffbereich für perfektes Handling
- + Spindelarretierung
- + Arretierbarer Schiebeschalter
- + SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung
- + Schutzhaube Schleifen mit aufsteckbarem Trennschutzhauben-Clip



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsabgabe	1500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3000 - 11000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Greifumfang	205 mm
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Abmessung LxBxH	350 x 75 x 105 mm
Gewicht	2,75 kg

Lieferumfang

- 1 Schutzhaube Schleifen (436860)
- 1 Trennschutz-Haube Clip (534108)
- 1 Spannflansch (335282)
- 1 Spannmutter M 14 (534344)
- 1 Stirnlochschlüssel (483621)
- 1 SoftVib-Handgriff (535369)

