

Datenblatt Art. 917.120

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fisa tehnica

Keystone Modul USB 3.0

Produkteigenschaften		Product attributes	
Ausführung Frontseite: USB A Buchse Rückseite: USB A Buchse Belegung 1:1 USB Standard USB 3.0 Datenübertragungsrate 5 Gbit/s		Version Front side: USB A socket Back side: USB A socket Straight-through USB standard USB 3.0 Transmission speed 5 Gbit/s	
Material USB Kontakte: Messing und Phosphorbronze Gehäuse: Farbe schwarz		Material USB contacts: brass and phosphor bronze Housing: colour black	
Einbautiefe	85mm	Mounting depth	85mm
Lieferumfang 1x Keystone Modul USB 3.0 Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Keystone Module USB 3.0 Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Betriebstemperatur	-10°C – 60°C	Operating temperature	-10°C – 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 68°C	Storage temperature	-40°C - 68°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 – 90%
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	RoHS konform	Type approved	RoHS conformal
Sonstiges		Other	
1500 Steckzyklen		1500 plugging cycles	
Passend für BACHMANN Custom Module mit Keystone Aufnahme Art. Nr. 917.000 / 917.001 / 917.061 / 917.062		Suitable for BACHMANN Custom Modules with keystone mount item no. 917.000 / 917.001 / 917.061 / 917.062	
Custom Module können nach Belieben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen der BACHMANN Steckdoseneinheiten integriert werden.		Custom Modules can be integrated into the designated Custom Module frames of BACHMANN power strips.	

