




Datenblatt

Artikel-Bezeichnung


Einbau-Wippenschalter Serie 3652

16 (8) A, 250 V, **2-polig**, Ausschalter, T 125 ° C,
mit Beleuchtung,
Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm,
Flachsteckanschlüsse 6,3 mm x 0,8 mm,
Wippenprägung 0 - I

Artikel-Abbildung



Anschlussbelegung, 2-polig, beleuchtet, Ein/Ausschalter



inter BÄR-Nr.	Farbe Gehäuse	Farbe Wippe
3652-215.22	weiß	rot
3652-250.22	schwarz	grün
3652-251.22	schwarz	gelb
3652-295.22	schwarz	rot

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!