


KS-T Plus 1/8 toolless Cat.6_A (IEC)

RJ45-Modul, geschirmt, Kategorie 6_A (IEC)



RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 toolless Cat.6A (IEC) geschirmt mit Staubschutzklappe



Beschreibung

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

Das Modul KS-T Plus erfüllt die Produktanforderungen der IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6A bis 500 MHz.

Es ermöglicht in Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 6A, 7 und 7A Abnahmemessungen für Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es für die Übertragung von 10-Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet.

Geeignet für PoE, PoE+ und 4PPoE-Anwendungen. Stabiles Zink-Druckgussgehäuse mit Clip-Befestigung für Keystone-Panels und -Daten-dosen.

Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage.

Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten.

Werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehäuseflügel. Nur zum Ablängen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich.

Kabeleinführung mit 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung.

Zugentlastung über Kabelbinder.

Das Modul ist wiederbeschaltbar.

Bei Bedarf ist ein Potentialausgleich direkt am Modul möglich.

Mit abnehmbarer Staubschutzklappe in schwarz. Andere Farben sind als Zubehör verfügbar.

Allgemeine Eigenschaften

Youtube link	https://www.youtube.com/embed/Xrl3pNOQkO8
Installationstemperatur	-10 °C - +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C - +70 °C
Betriebstemperatur	-40 °C - +70 °C

Elektrische Eigenschaften

Gbit/s	Bis 10 Gbit/s
Schirmung	geschirmt

Mechanische Eigenschaften

Verbindungs Typ	IDC-Schneidklemmen
Cu-Leiter Draht	0.50 (AWG 24) - 0.65 (AWG 22)
Cu-Leiter Litze	AWG26/7 - AWG26/8
Durchmesser über isolation	0.70 mm - 1.40 mm
Wiederbeschaltbar	AWG 22, AWG 23 and AWG 24 mit einem gleichen oder größeren Drahtquerschnitt
Wiederbeschaltbar	gemäß ISO/IEC 11801 Anhang B

Normen

Cat./Class	Cat.6 _A / Klasse E _A
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)
Steckerstandard	IEC 60512-99-002, IEC 60603-7-51
Verkabelungsnormen	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
418061	RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 toolless Cat.6 _A (IEC) geschirmt mit Staubschutzklappe	schwarz	0,04 kg	10 Stk.	40393910165081
41806100ZF	RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 toolless Cat.6 _A (IEC) geschirmt mit Staubschutzklappe	schwarz	0,04 kg	12 Stk.	40393910087932

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-09-14 08:03:40