



AEG SpaceSmart Combo Kühlschränke der Serie 6000

Die optimale Lösung für kleine Küchen. Die 6000 SpaceSmart Combo Kühlschränke mit Gefrierfach lassen sich passgenau unter dein Kochfeld platzieren.

Produktvorteile & Ausstattung

SpaceSmart Combo: Optimale Lebensmittelkühlung auf kleinstem Raum

Dieser Kühlschrank bietet eine flexiblere Gestaltung selbst für kleine Küchen. Er lässt sich unter ein Kochfeld einbauen und bietet dank Gefrierfach vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten für deine Lebensmittel.



- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
- 820 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- 4-Sterne-Gefrierfach
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Verschiebbare Türablage
- LED-Display
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Anzahl Abstellböden: 2
- Obst- und Gemüseschale: 1
- Eierablage: 1 für 6 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar

OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen

OptiSpace ermöglicht dir eine flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten oder großen Töpfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.

4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18° C, sogar im Inneren des Kühlschranks

Sichere Tiefkühlung auch im Inneren des Kühlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18° C und ist perfekt für kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.



Integrierte elektrische Steuerung: Für präzises Kühlen

Die integrierte elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Kühlungsfunktionen. LED-Anzeigen zeigen die Temperatureinstellung deutlich an, sodass du bequem die richtige Temperatur für deine Lebensmittel einstellen kannst.

Gemüsefach: Zur Kühlung von unterschiedlich großem Gemüse

Praktischer Aufbewahrung. In dem Gemüsefach kannst du problemlos verschiedenes Gemüse und Obst kühlen.

Technische Daten

PNC	933 025 106	Volt	230-240
EPREL Registrierungscode	1676327	Absicherung (A)	10
EAN-Nummer	7333394025568	Frequenz (Hz)	50
Energieeffizienzklasse	E	Kabellänge (m)	2,4
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	148	Bruttogewicht (kg)	35.78
Gesamtnutzinhalt (Liter)	111	Nettogewicht (kg)	34.5
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	94	Verpackung, Höhe (mm)	870
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	16.4	Verpackung, Breite (mm)	630
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.1	Verpackung, Tiefe (mm)	620
Luftschallemissionsklasse	C	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	205
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	38	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	9
Lagerzeit bei Störung (Std.)	8.2	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Klimaklasse	SN-N-ST-T	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	260
Eierablage	1 für 6 Eier	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	14
Gerätehöhe (mm)	819	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	745
Gerätebreite (mm)	596	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Gerätetiefe (mm)	547	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Einbauhöhe (mm)	820	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Einbaubreite (mm)	600	Herstellungsland	Ungarn
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Räder	Hintere Füße von vorne höhenverstellbar		
Anschlusswert (Watt)	110		

