



Standgerät

- weiß
- **Abnehmbarer Deckel, unterbaufähig**

Nutzzinhalt total: 156 l

- Kühlen: 156 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Zubehör: Ei-tablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 93 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 850 x 600 x 648 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 16 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 885 x 630 x 644 mm

EAN 4040729159173

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	VKS 15917 W
Farbe	weiß
Griff - Material	Metall
Kategorie	Vollraum-Kühlschrank, 85 cm
Sternekennzeichnung:	-

Leistung

Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr2)	93
Nutzzinhalt gesamt (Liter)	156
Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter)	156 / -
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	- / -
Luftschallemission	41
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	T
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 43

Ausstattung

NoFrost / FrostControl	- / -
Temperaturregelung / Position	mechanisch / in Beleuchtungseinheit
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	- / -
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / -
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •

Kühlteil

Anzahl Glasablagen	2
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	1
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	- / - / -
Anzahl Türablagen gesamt	3
Flaschenfach	1
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	LED / Seite
AirSystem Umlufttechnik	-

Gefrierteil

Transparente Gefrierschubladen	-
Gefrierfach mit Klappe	-
Ablagen im Gefrierraum/Material	- / -
Gefrierkorb	-

Zubehör

Eiertablett	1
Eiswürfelbehälter	-

Technische Daten

Tischplatte abnehmbar	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	832
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 600 x 648
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gewicht netto / brutto (kg)	37,0 / 39,0
Transportmaße HxBxT (mm)	885 x 630 x 644

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

EAN	4040729159173
-----	---------------

- 1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
- 2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.