



Überspannungsschutz
Blitzschutz / Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schützt.

DEHN SE
Hans-Dehn-Str. 1
92318 Neumarkt
Germany

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com



Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter

Art.-Nr. 478597

© Copyright 2024 DEHN SE protected by ISO 16016

Publication No. 2249 / Update 04.24

Mat. No. 3025783

- Zur druckwasserdichten Einbindung von Rundleiter (ø 8 – 10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm) mit werkseitig verschlossenen Öffnungen
- Mit **DrehmomentKontrollSchlüssel DKS**: zum sicheren und einfachen Anziehen der Spannbänder
- MPA-geprüft bis 5,0 bar
- **Methangasbeständig**
- **Radonsicher** – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**



EINBAUHINWEISE

- **DrehmomentKontrollSchlüssel DKS** abnehmen und aufbewahren
- Die werkseitig verschlossene Öffnung mit dem entsprechenden Rundleiter (ø 8 – 10 mm) oder Flachleiter (30 x 3,5 mm) durchstoßen
- **Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter** ausrichten und positionieren (z.B. Bodenplatte). **Achtung:** Auf ausreichenden Abstand zur Bewehrung achten!
- Die beiden Edelstahlbänder mit dem mitgelieferten **DrehmomentKontrollSchlüssel DKS** anziehen. Das optimale Drehmoment ist jeweils erreicht, wenn der Steckschlüssel abreißt.