



2
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Stiftleuchte PL130B Zoom

- Stiftleuchte in kompakter Bauform mit IPX3 und IK07
- Zoom-Funktion für universelle Lichtausrichtung
- Inkl. Halteclip
- Osram P8-LED mit bis zu 130 Lumen
- Leuchtweite bis zu 7 m
- Leuchtdauer bis zu 10 Std.
- Zwei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar
- Stromversorgung: 2× Micro AAA / R03
- Lichtfarbe: 6500-7500K
- Farbwiedergabewert CRI Ra > 66
- Gehäusematerial: Aluminium
- Leichtgewicht mit nur ca. 54g inkl. Batterien
- Verpackung in Kartonbox

Modus	Max. Leuchtweite	Max. Lichtstrom	Max. Helligkeit	Max. Leuchtdauer
High	7 m	130 Lumen	580 Lux	5 Std.
Low	3 m	40 Lumen	175 Lux	10 Std.

INFORMATIONEN

Produktname	Stiftleuchte PL130B Zoom
Artikelnummer	1600-0563
EAN-Code	4013674195305
Zolltarifnummer	85131000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Leuchte, 2× Micro AAA Alkaline Batterien, Bedienungsanleitung

Produkt	140 × 16 × 13.5 mm / 54 g
Verpackung + Produkt	165 × 42 × 35 mm / 86 g
Verpackungseinheit	15 Stück (182 × 131 × 172 mm)

