

Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, 107 x 107 x 72 mm

Universal-Einbaugehäuse

- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte.

Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm

Öffnungsmaß max. 77 x 77 mm

Einbautiefe max. 60 mm

Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C,

halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,

Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 16/20/25 mm (4x 16 mm, 12 x 20 mm. 4x 25 mm und 12x für Leitungen in der Seitenwand)



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1095-22**

EAN: 4013456532168

Versand: 10

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 107 mm

Produkt Breite: 107 mm

Produkt Tiefe: 72 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 32

Für Rohr Ø: 16 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung