

BSS Brandschutzschaum

Brandschutzschaum

Beschreibung

- Zweikomponenten-Brandschutzschaum mit hohem Expansionsvolumen zur einfachen Abschottung von Elektro-, Daten- und Telekommunikationsleitungen
- Einsatz in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken



Lieferung und Verpackung

BSS Brandschutzschaum		
Verpackung	Kartusche	
Gebindegröße	180 g	480 g
Artikelnummer		
	32004	32010

BSS Brandschutzschaum

Technische Daten

Brandklasse	B2
Chemische Basis	2K-System
Farbe	grau
Beginn des Aufschäumens nach DIN 4102-1	nach 10 bis 15 s bei 20 °C
Klebfreiheit	min. 30 s bis max. 90 s
Aushärtezeit	wenige Minuten
Schaumausbeute, freigeschäumt	32004 (180 g): ca. 650 ml bei 15 °C; ca. 750 ml bei 20 °C 32010 (480 g): ca. 1750 ml bei 15 °C; ca. 2000 ml bei 20 °C
Rohdichte	235 kg/m ³ bis 285 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 80 °C, ausgehärteter Schaum
Verarbeitungstemperatur	empfohlen bei 20 °C bis 25 °C
Lagerungstemperatur	5 °C bis 30 °C
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.