

Produktdatenblatt:

Wandleuchten-Anschlussdose mit Deckel, luftdicht, Tiefe 45 mm

Leuchten-Anschlussdosen, Verbindungsdose

- mit innenliegendem Deckel
- nicht als Verbindungsdose zu verwenden
- Mit Halterand

Wandleuchten-Anschlussdose, für Hohlwandinstallation,
Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Wandleuchten-Anschlussdose, aus Kunststoff,
luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5,
Einbauöffnung Ø 35 mm, Tiefe 45 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit innenliegendem
Deckel,
Ausbrechöffnungen für NYM-Leitung (1 x 3 x 1,5 mm²), Schutzart IP 30 nach DIN EN
60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9248-01**

EAN: 4013456242401

Verpackung innen / Versand: 25 / 100

Preisgruppe: 121

Maße / Form

Produkt Ø: 35 mm

Produkt Tiefe: 45 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 35 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 35 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja



Planungsdaten