

RO-CLIP-Rohrschelle



aneinanderreihbar, mit Langloch 4,5 x 12,4 mm

796.401

EAN: 4011126177145

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.



Artikelbeschreibung

RO-CLIP-Rohrschelle, M40, für Kabel-Ø 40-41 mm, Kunststoff PP, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K519
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,78 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	45,50 mm
Breite	54,00 mm
Tiefe / Länge	14,80 mm

Technisches Datenblatt

Rohrabstandschelle

796.401

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	15,00 mm	Breite	54,00 mm	Höhe	46,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	256 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,48 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	260 mm
Bruttogewicht	5,09 kg	Volumen	0,027 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend geprüft nach DIN EN 61386-1.
Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 45,5 x 14,8 x 50,5 mm
Befestigungslangloch : 4,5 x 12,4 mm
für Kabel-Ø : 40 - 41 mm
für metrische Rohre nach DIN EN 60423: M 40
Einsatztemperatur : -40° bis 90°C
Werkstoff : PP (Polypropylen)
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 796.401
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097