


Dichtring

2169

EAN: 4011126085334

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Dichtring, E27, Loch-Ø 27 mm, für den zusätzlichen Bedarf, Elastomere Silikon, Farbe schwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K741
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,5 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	35,00 mm
Breite	35,00 mm
Tiefe / Länge	9,00 mm

Technisches Datenblatt

Illuminationsfassungen

2169

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	9,00 mm	Breite	35,00 mm	Höhe	35,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,3 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	3,16 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtring, für den zusätzlichchen Bedarf.
Verwendbar für : Illuminations-Fassungen 82/13
82B/13
8221/13
8221B/13
Abmessungen (ca. Maße)
Außen-Ø D1 : 35 mm
Innen-Ø D2 : 27 mm
Höhe H : 9 mm
Temperaturbereich : -30°C bis 200°C
Werkstoff : SI (Silikonkautschuk)
Farbton : schwarz
Kleinhuis Modell-Nr.: 2169
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	40169300