







Materialdicke 1,5 mm
wall thickness 1,5 mm



Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	Farbe Colour	VPE PU
H02010A0081	Modul-Aufnahme 50x50 design 2-fach UP/50 BR Unterflur unbestückt Double gang faceplate 50x50 design 2x UP/50 BR/ underfloor, without modules	4018359400545	alpinweiß alpine white	5

Bestell-Nr. Order no	Verpackung Packing	VPE PU	Karton Carton	UPE OPU	Karton Carton	UPE OPU	Karton Outer carton
H02010A0081	5 pcs in carton	5 pcs in carton	143x80x65 [mm]	-	-	80 cartons in outer carton	585x385x385 [mm]

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				gez./ drawn	26.01.2011	HA		
				gepr./ appr.	09.02.2011	KA	ca./approx.	
				Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title Double gang faceplate 50x50 2x UP/50 BR underfloor, without modules Modul-Aufnahme 50x50 2-fach UP/50 BR Unterflur bestückt			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type D	Zeichnungsnr./ drawing no. H02010A0081		
a	28062	12.08.2016	BU		Ersatz für/ replaces	H02010A0051		Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 2

Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Farbe Colour	RAL	VPE PU
B00002A0014	Staubschutzklappe / Dust protection flap	alpinweiß / alpine white		100
B00002B0014	Staubschutzklappe / Dust protection flap	rot / red	RAL 3020	100
B00002C0014	Staubschutzklappe / Dust protection flap	grün / green	RAL 6017	100
B00002D0014	Staubschutzklappe / Dust protection flap	blau / blue	RAL 5015	100
B00002E0014	Staubschutzklappe / Dust protection flap	gelb / yellow	RAL 1023	100
B00002F0014	Staubschutzklappe / Dust protection flap	schwarz / black	RAL 9005	100

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Werkstoffe		Materials
Klarsichtabdeckung	PC glasclar / PC crystal clear	Transparent cover
Kennzeichnungsstreifen	Papier / paper	Marking stripe
Shutter (Staubschutzkappe)	ABS	Shutter
Zentralplatte	ABS	Faceplate
Modulhalter	Zinkdruckguß / zinc diecast	Module holder
Schraube	Stahl verzinkt / steel zinc plated	Screw
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against Ingress
Eindringen von Teilchen	IP2X	Particulate ingress
Wasser / Untertauchen	IPX0	Water / Immersion
Klimatisch und chemisch		Climatical and Chemical
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +70°C	Ambient temperature
Normen		Standards
IP-Schutzarten	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr./ revision code	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
		gez./ drawn	26.01.2011	HA	
		gepr./ appr.	09.02.2011	KA	ca./approx.
		Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title Double gang faceplate 50x50 2x UP/50 BR underfloor, without modules Modul-Aufnahme 50x50 2-fach UP/50 BR Unterflur bestückt		
		untel. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type D	Zeichnungsnr./ drawing no. H02010A0081	 Telegärtner  Maße/ dimensions: mm
a	28062	12.08.2016	BU	Ersatz für/ replaces H02010A0051	
					Original : DIN A4 Blatt/ sheet 2 von/ of 2