


Winkelstecker SCHUKO®

Artikelnummer: 10818



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Zugentlastung
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F

Technische Daten

Winkelstecker SCHUKO®		10818
Produktserie		SCHUKO®
Stromstärke		16A
Polzahl		2p+PE
Nennspannung AC		230V
Schutzart IP		IP66
Kontakt-Träger		Standard
Anschlussmöglichkeit		Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube		Schlitz
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme		Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Phasenwender		ohne Phasenwender
Pilotkontakt		kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt max.		2.5 mm ²
Kabelknickschutz		ohne Kabelknickschutz
Schutztülle		ohne Schutztülle
Schutzkappe		ohne Schutzkappe
Nettogewicht		126 g
Verpackungseinheit		10 Stück
Anzahl pro Palette		880 Stück
EAN / Identifikationsnummer		4015394035473

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-5 °C	40 °C

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU

✓

POP Verordnung (EU) 2019/1021

✓

Normen und Standards

Norm

DIN VDE 0620-2-1


Konformitätszeichen

CE

Prüfzeichen

EAC

Maßzeichnung



Zeichnung
2 MB 161

Maße in mm