


DATENBLATT

Kabelziehstrumpf mit Schlaufe

Für Kabel Ø 4 - 13 mm

Art.-Nr.: 30039 | 30040 | 30041



Detailbilder/Qualitätssiegel:



DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	30039	30040	30041
PREIS €	€ 19,70	€ 21,70	€33,50
Ø mm	4 - 6 mm	6 - 9 mm	9 - 13 mm
GEFLECHTLÄNGE MM	270	290	390
GEWICHT KG	0,011	0,07	0,08 kg
GESAMTBROCHLAST KG	200 kg	200 kg	200 kg
MATERIAL	Edelstahldrahtgeflecht		
EAN-CODE	9120045472158	9120045472165	9120045472172

VORTEILE

- ✓ inkl. Drallausgleich
- ✓ Gesamtbruchlast bis 200 kg
- ✓ flexibles Edelstahldrahtgeflecht
- ✓ Extrem lange Lebensdauer
- ✓ Rostfrei
- ✓ Hochwertigste Materialien

BESCHREIBUNG

Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Durch Einschlaufftechnik - sehr schlanke Anbindungsvariante! Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäben Ø 4,5 / 6 mm. Generell an alle Ösen einschlaufbar.

Lieferumfang:

- 1 Stück 4 - 6 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 6 - 9 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe oder
- 1 Stück 9 - 13 mm Kabelziehstrumpf mit Schlaufe

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPO 1

Längen 5 - 30 Meter

Art.Nr.: 30027 -30043



Hier klicken Produktinformationen

POWER REX

Längen 20 m | 30 m | 40 m | 50 m

Art.Nr.: 10087 | 10088 | 10089 | 10090



Hier klicken Produktinformationen

Glasfaserstäbe Ø 4,5 / 6 mm

Längen 30 bis 80 Meter

Hier klicken Produktinformationen



RUNPOSTICKS

Paket: Comfort | Standard

Art.Nr.: 10020 | 10016



Hier klicken Produktinformationen