


**iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Mit Rahmen
aufliegend
EA645GN17**



Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen.
- ✓ Zuschaltbare Bräterzone: erweiterte Kochzone für große Bräter
- ✓ Drehwähler: Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbau-Herd.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart:Kochfeld
Glaskeramik
Bauform:Einbau
Energiequelle:Elektro
Anzahl der Kochzonen:4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 43 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:583 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):43x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:100x750x590 mm
Nettogewicht:7.4 kg
Bruttogewicht:8.2 kg
Restwärmanzeige:Getrennt
Lage der Steuerung:Bedienelemente am Einbauherd
Art der Steuerung:Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:Edelstahl
EAN-Nummer:4242003611845
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz



iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend EA645GN17

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.4 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- Rahmen: Flachrahmen-Design

Sicherheit

- Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

**iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Mit Rahmen
aufliegend
EA645GN17**

Maßzeichnungen

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.