


Artikelnummer	Artikelname
507600000	Unterputz Universalschalter-Sockel (Aus-/Wechsel)

Unterputz Universalschalter-Sockel (Aus/Wechselschalter), ohne Abdeckung, 10AX, 250V



Technische Daten		507600000
Anschlussart	Steckklemme	
Rückmeldekontakt	nein	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Anzahl der Betätigungswippen	1	
Schlagfestigkeit	IK00	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1	
Min. Tiefe der Gerätedose	34,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Nennspannung	250 V	
Montageart	Unterputz	
Zusammenstellung	Basiselement	
Bedienungsart	Wippe/Taste	
Farbe	aluminium	
Halogenfrei	ja	
Mit Montageplatte	nein	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Einbautiefe	30,0 mm	
Bemessungsstrom	10,00 A	
RAL-Nummer (ähnlich)	9006	
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10 AX	
Tastschalter	nein	
Gerätebreite	71,0 mm	
Gerätehöhe	71,0 mm	
Gerätetiefe	35,0 mm	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Waschmaschinenschalter	nein	
Beleuchtung	nein	
Werkstoffgüte	Edelstahl	
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Schaltungsart	Wechselschalter	
Geeignet für Schutzart	IP20	
Antibakterielle Behandlung	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 21.07.2026

Technische Daten		507600000
Konform UK Building Regulations Part M	nein	
Farbe des Schaltelements	Edelstahl	
Heizungsschalter	nein	