

Mechanische Mikrowelle 20L

Modell: BH-9912 | Red Metallic Edition

EAN: 5999143924258

Kapazität: 20 Liter

Leistung: 700 Watt

Steuerung: Mechanisch

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung	BH-9912
EAN Code	5999143924258
Garraum-Volumen	20 Liter
Mikrowellenleistung	700 Watt
Leistungsaufnahme	1100 Watt
Betriebsspannung	220–240 V ~ 50 Hz
Leistungsstufen	5 Stufen
Timer-Funktion	Mechanisch, bis 35 Min.
Glasdrehteller Ø	24,5 cm
Gerätemaße (B×H×T)	ca. 44,5 × 24,2 × 32,5 cm
Farbe / Design	Rot Metallic / Spiegelglas

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- ✓ **5 Leistungsstufen:** Erlaubt präzises Erwärmen, Garen und schonendes Auftauen.
- ✓ **Integrierte Auftaufunktion:** Gleichmäßiges Entfrostern nach Zeit oder Gewicht.
- ✓ **Mechanische Steuerung:** Intuitive Drehregler für einfache und schnelle Bedienung.
- ✓ **Elegantes Design:** Edle metallic-rote Front mit einer stilvollen Spiegelglastür.
- ✓ **35-Minuten-Timer:** Mit akustischem Endsignal nach Ablauf der Garzeit.
- ✓ **Gleichmäßige Erwärmung:** Inklusive großzügigem 24,5 cm Glasdrehteller.
- ✓ **Pflegeleicht:** Leicht zu reinigender Garraum und abwischbares Gehäuse.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die mechanische 20-Liter-Mikrowelle **Berlinger Haus BH-9912** vereint zeitlose Funktionalität mit einem modernen, stilvollen Metallic-Design. Mit 700 Watt Leistung und 5 wählbaren Stufen bietet sie maximale Flexibilität im Küchenalltag – vom schnellen Aufwärmen bis hin zum sanften Auftauen gefrorener Speisen. Die intuitive Bedienung über zwei Drehregler macht die Anwendung besonders komfortabel.