

Mechanische Mikrowelle 20 Liter

EAN: 5999143924098

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer	BH-9906
Garraumvolumen	20 Liter
Mikrowellenleistung	700 Watt
Leistungsstufen	5 Stufen
Steuerung	Mechanisch (Drehregler)
Timer-Funktion	Bis zu 35 Minuten
Spannung / Frequenz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Drehteller-Durchmesser	ca. 25,5 cm (Glas)
Türöffnung	Griff / Drucktaste

DESIGN & ABMESSUNGEN

Farbe / Design Line	Burgundy Edition / Schwarz-Rot
Gehäusematerial	Edelstahl / Kunststoff kombiniert
Innenraum-Finish	Pflegeleichte Emaillierung
Gerätemaße (BxHxT)	ca. 44,0 x 25,9 x 34,5 cm
Gewicht (Netto)	ca. 10,5 kg

HAUPTMERKMALE

- **Intuitive Bedienung:** Zwei ergonomische Drehregler für einfache Einstellung von Garzeit und Leistung.
- **Auftaufunktion (Defrost):** Spezielle Stufe zur gleichmäßigen und schonenden Defrostung nach Zeit oder Gewicht.
- **Kompakte Bauweise:** Ideal für moderne Küchen mit begrenztem Stellplatz, ohne Kompromisse beim Garraum.
- **Signalton:** Akustisches Endsignal nach Ablauf der eingestellten Zubereitungszeit.
- **Innenbeleuchtung:** Gute Sichtbarkeit des Garraums während des Betriebs.

LIEFERUMFANG & LOGISTIK

Lieferumfang	1x Mikrowelle BH-9906 1x Glas-Drehteller 1x Rollenring-Einsatz 1x Bedienungsanleitung (DE/EN)
Verpackungsart	Farbkarton mit Transportschutz
EAN-Code	5999143924098

Hinweis zur Pflege: Die glatte Innenbeschichtung ermöglicht eine mühelose Reinigung mit einem feuchten Tuch. Der Glasdrehteller ist spülmaschinengeeignet.

