

Mechanische Mikrowelle 20L

Modell: BH-9904 | Matte Black Collection

20 L

GARRAUMVOLUMEN

700 W

MIKROWELLENLEISTUNG

1100 WMAX.
LEISTUNGSAufNAHME**5**

LEISTUNGSSTUFEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Berlinger Haus **BH-9904** Solo-Mikrowelle vereint elegantes Design in edlem *Matte Black* mit unkomplizierter, verlässlicher Funktionalität. Mit einem Garraum von 20 Litern und einer Mikrowellenleistung von 700 Watt eignet sie sich ideal für das schnelle Erwärmen, Auftauen und Zubereiten täglicher Speisen. Die intuitive Bedienung erfolgt über zwei robuste Drehregler, während die integrierte Spiegelglastür der Küche eine moderne und hochwertige Ästhetik verleiht.

HAUPTMERKMALE & FUNKTIONEN

- Mechanische Steuerung:** Benutzerfreundliche Drehregler für Zeit- und Leistungseinstellungen.
- 5 Leistungsstufen:** Individuelle Anpassung von sanftem Warmhalten bis hin zu schnellem Erhitzen.
- Auftaufunktion (Defrost):** Schonendes und gleichmäßiges Auftauen gefrorener Lebensmittel.
- 35-Minuten-Timer:** Präzise Zeiteinstellung mit akustischem Signal bei Garzeitende.
- Modernes Design:** Matt-schwarzes Gehäuse mit stilvoller Spiegelglastür (*Mirror Glass Door*).
- Pflegeleicht:** Robustes Innengehäuse für mühelose Reinigung.

DESIGN & ERGONOMIE

Die Matte Black Edition fügt sich nahtlos in moderne Küchenwelten ein. Der ergonomische Türgriff und das Spiegelfront-Finish bieten höchste Funktionalität kombiniert mit edler Optik.

TECHNISCHE DATEN

Marke	Berlinger Haus
Modellnummer	BH-9904
EAN Code	5999143924050
Farbe / Kollektion	Matte Black / Schwarz Silber
Bauart	Freistehend
Garraumvolumen	20 Liter
Mikrowellenleistung	700 Watt
Max. Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 Hz
Steuerung	Mechanisch (Drehregler)
Timer	Bis zu 35 Minuten
Türöffnung	Griff / Seitlich integriert

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Gerätebreite	44,5 cm
Gerätehöhe	24,2 cm
Gerätetiefe	32,5 cm
Drehteller-Typ	Glasdrehteller