



eine Qualitätsmarke von JÄGER DIREKT

Auswahl-Vorlage Individuelle Bestückung

E-Mail: vertrieb@jaeger-direkt.com

Gebührenfreie Faxnummer: 0800 - 5 23 43 73




Schuko - Verlängerungen

Länge: _____


Menge: _____

Vollgummi-Stecker mit farbiger Zugentlastung:



gelb ☐ rot ☐ blau ☐ schwarz ☐ grün ☐ orange ☐

Vollgummi-Stecker:



gelb ☐ rot ☐ blau ☐ schwarz ☐ orange ☐

Vollgummi-Kupplung mit farbiger Zugentlastung:



gelb ☐ rot ☐ blau ☐ schwarz ☐ grün ☐ orange ☐

Vollgummi-Kupplung:



gelb ☐ rot ☐ blau ☐ schwarz ☐ orange ☐

Ausführung:

☐ Federklappdeckel



☐ Deckel am Band



☐ 1-fach



☐ 3-fach




☐ ohne Deckel



☐ mit Steckvorrichtung IP67



Leitungstyp H07BQ-F:



gelb ☐ blau ☐ grün ☐ orange ☐ pink ☐ leuchtorange ☐

Leitungstyp H07RN-F:



gelb ☐ rot ☐ blau ☐ schwarz ☐

Leistungsquerschnitt:

☐ 3x1,5

☐ 3x2,5

☐ Leitungsbeschriftung

HEINZ MUSTERMANN GMBH & CO. KG

MANNESMANN DEMAG

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit: (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen)

CEE - Verlängerungen

Länge: _____

Menge: _____

Steckvorrichtung

☐ 16A, 5pol.

☐ 63A, 5pol.

☐ 32A, 5pol.

☐ 125A, 5pol.

☐ Sonstige _____

Schutzart

☐ Schutzart IP44


☐ Schutzart IP67

Leitungstyp H07BQ-F:



gelb ☐ blau ☐ grün ☐ orange ☐ leuchtorange ☐

Leitungstyp H07RN-F:



gelb ☐ rot ☐ schwarz ☐

Leistungsquerschnitt:

☐ Leitungsbeschriftung

HEINZ MUSTERMANN GMBH & CO. KG

MANNESMANN DEMAG

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit: (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Kundennummer _____ Ansprechpartner _____ Datum/Unterschrift _____