

4G FUNKGERÄT ZONE 1/21

IS380.1



ZULASSUNGEN



ATEX Zulassung: Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ia IIIC T135°C Db



IECEx Zulassung: Zone 1/21
Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia IIIC T135°C Db

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Modell M380A01

BETRIEBSSYSTEM	ISM-OS 16
PROZESSOR	Qualcomm® Snapdragon 662
SPEICHER	8 GB RAM 64 GB interner Speicher
UNTERSTÜTZTE FREQUENZEN	2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B29/B30/B66/B71 4G LTE-TDD: B34/38/B39/B40/B41
ABMESSUNGEN	Größe: 138,0 x 60,0 x 32,0 mm Gewicht: 359 g
DISPLAY	2,4" Gorilla® Glass 3. Generation 240 x 320 Pixel
BATTERIE	3600 mAh wechselbar
KAMERA	13 MP AF Rückseite
SIM KARTEN	1 Nano SIM + eSIM
VERBINDUNGEN	Wi-Fi® 2.4 GHz + 5.0 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h Bluetooth® 5.1 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
EINGÄNGE EIN/AUS	13-pin ISM-Schnittstelle USB-C
SENSOREN	Accelerometer, Gyroskop, Licht-, Magnet-, Näherungs-, Druck-Sensor
SCHUTZARTEN	IP68 wasser-/staubdicht MIL-STD-810H Einsetzbar von -20 °C bis +55 °C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSTASTE ROT	Optionale Funktionen über System-App zuweisbar (bspw. LWP)
FUNKTIONSTASTEN LINKS	Optionale Funktionen über System-APP zuweisbar (bspw. PTT)
VERSTÄRKTER LAUTSPRECHER	>105 dB

LIEFERUMFANG

4G Funkgerät, Batterie, USB-C-Kabel, Netzadapter universal, Antenne + Farbcodierungsset, Gürtelclip, Schraubendreher, Display-Schutzfolie und Sicherheitsvorschriften

