



EAN:	4013288234704	Abmessung:	785x518x1020 mm
Teilenr:	05305851001	Gewicht:	84000 g
Artikel-Nr:	9800	Ursprungsland:	DE (05)
		Zolltarifnr.:	94032080

- Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design
- Ohne Werkzeug
- Breite x Höhe x Tiefe: 785 x 1020 x 518 mm
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- 7 Schubladen (5 flach, 2 hoch)
- Maße flache Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 81 x 398 mm
- Maße hohe Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 166 x 398 mm
- 100 %iger Schubladen-Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Selbsteinzug


Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design. Breite x Höhe x Tiefe: 785 x 1020 x 518 mm. Ohne Werkzeug. 5 flache und 2 hohe Schubladen sorgen für eine effiziente, mobile Organisation von Werkzeug und Material. Extrem robuste Ausführung durch eine doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion des gesamten Korpus. Kantenschutz mit Dämpfungskonzept an allen vier Ecken für optimalen Aufprallschutz. Für den täglichen harten Werkstatteinsatz.

Weblink

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Robuste Ausführung für den harten Werkstatteinsatz



Die doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion machen den Tool Rebel Werkstattwagen extrem robust. Der optimierte nachgebende Kantenschutz an allen vier Ecken sorgt für zuverlässigen Aufprallschutz durch ein innenliegendes Dämpfungskonzept.

Ablage- und Arbeitsfläche mit vielen Vorteilen



Die große Ablage- und Arbeitsfläche ist aus lösemittelbeständigem Kunststoff hergestellt und außerdem komplett abgedichtet. So wird das Innere des Wagens bei auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

Durchdachtes Schubladen-Design



Die Schubladen sind mit kugellagierten Teleskop-Schienen ausgestattet und können zu 100 % herausgezogen werden. Der Selbsteinzug und die gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindern ungewolltes Öffnen und minimales Kippisiko des Werkstattwagens. Das durchdachte Schubladendesign ermöglicht die optimale Nutzung des Innenraums. Die schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung macht die Reinigung einfach.

Detailliertes Verriegelungskonzept für mehr Sicherheit



Die ergonomisch angeordnete seitliche Position des Schlosses dient der besseren Bedienbarkeit und schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen. Durch die extrem robust ausgeführte Schließanlage werden die im Werkstattwagen aufbewahrten Werkzeuge sicher vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die Zentralverriegelung wird durch ein Zylinderschloss abgeschlossen. Zwei Knickschlüssel gehören zum Lieferumfang.

Sicheres Feststellen, ruhiger Lauf



Die 2 Lenkrollen sind mit Doppelstopp ausgestattet: Die gebremste Rolle verhindert zuverlässig das Wegrollen, das gebremste Schwenklager verhindert das ungewollte Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen. Die öl- und säurebeständigen Elastikrollen sorgen für einen ruhigen Lauf. Ein Schutzring vermeidet das Eindringen von Schmutz und Fäden.

Hochleistungs-Fahrwerk



Der Tool Rebel Werkstattwagen verfügt über große mit jeweils 250 kg belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager. Auch bei hoher dynamischer Last lässt sich der Werkstattwagen einfach bewegen.

Hohe Traglasten



Die dynamische Traglast des Werkstattwagens beträgt 540 kg, die statische Traglast 1.000 kg und die Schubladentraglast 25 kg.

Weblink

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm

05305851001	785,0	518,0	1020,0
-------------	-------	-------	--------

Weblink

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de