



EAN:	4013288238443	Abmessung:	503x785x1102 mm
Teilenr:	05501880001	Gewicht:	85500 g
Artikel-Nr:	9805	Ursprungsland:	DE (05)
		Zolltarifnr.:	94032080

- Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design
- Ohne Werkzeug
- Breite x Höhe x Tiefe: 785 x 1020 x 518 mm
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl; komplett abgedichtet zum Schutz des Wageninneren z. B. bei auslaufenden Flüssigkeiten
- 7 Schubladen (5 flach, 2 hoch)
- Maße flache Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 81 x 398 mm
- Maße hohe Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 166 x 398 mm


Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design. Ohne Werkzeug. Breite x Höhe x Tiefe: 785 x 1020 x 518 mm. Große Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl; komplett abgedichtet zum Schutz des Wageninneren z. B. bei auslaufenden Flüssigkeiten. 5 flache und 2 hohe Schubladen sorgen für eine effiziente, mobile Organisation von Werkzeug und Material. Extrem robuste Ausführung durch eine doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion des gesamten Korpus. Kantenschutz mit Dämpfungskonzept an allen vier Ecken für optimalen Aufprallschutz. Für den täglichen harten Werkstatteinsatz.

Weblink

Wera - 9805
05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Robuste Ausführung für den harten Werkstatteinsatz



Die doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion machen den Tool Rebel Werkstattwagen extrem robust. Der optimierte nachgebende Kantenschutz an allen vier Ecken sorgt für zuverlässigen Aufprallschutz durch ein innenliegendes Dämpfungskonzept.

Ablage- und Arbeitsfläche mit vielen Vorteilen



Die Ablage- und Arbeitsfläche ist aus Edelstahl hergestellt und außerdem komplett abgedichtet. So wird das Innere des Wagens bei auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

Durchdachtes Schubladen-Design



Die Schubladen sind mit kuggelagerten Teleskop-Schienen ausgestattet und können zu 100 % herausgezogen werden. Der Selbsteinzug und die gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindern ungewolltes Öffnen und minimales Kippisiko des Werkstattwagens. Das durchdachte Schubladendesign ermöglicht die optimale Nutzung des Innenraums. Die schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung macht die Reinigung einfach.

Detailliertes Verriegelungskonzept für mehr Sicherheit



Die ergonomisch angeordnete seitliche Position des Schlosses dient der besseren Bedienbarkeit und schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen. Durch die extrem robust ausgeführte Schließanlage werden die im Werkstattwagen aufbewahrten Werkzeuge sicher vor unbefugtem Zugriff geschützt. Die Zentralverriegelung wird durch ein Zylinderschloss abgeschlossen. Zwei Knickschlüssel gehören zum Lieferumfang.

Hochleistungs-Fahrwerk



Der Tool Rebel Werkstattwagen verfügt über große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager. Auch bei hoher dynamischer Last lässt sich der Werkstattwagen einfach bewegen.

Sicheres Feststellen, ruhiger Lauf



Die 2 Lenkrollen sind mit Doppelstopp ausgestattet: Die gebremste Rolle verhindert zuverlässig das Wegrollen, das gebremste Schwenklager verhindert das ungewollte Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen. Die öl- und säurebeständigen Elastikrollen sorgen für einen ruhigen Lauf. Ein Schutzring vermeidet das Eindringen von Schmutz und Fäden.

Hohe Traglasten



Die dynamische Traglast des Werkstattwagens beträgt 540 kg, die statische Traglast 1.000 kg und die Schubladentraglast 30 kg.

Weblink

Wera - 9805
05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm

05501880001	785,0	518,0	1020,0
-------------	-------	-------	--------

Weblink

Wera - 9805
05501880001 - 4013288238443

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de