

SRMH Kabel-Reparaturset

Verbindungslösung für Innenrauminstallationen

Kompakte Lösung zur schnellen, sicheren und flexiblen Erweiterung oder Reparatur bestehender Kabel- und Leitungsinfrastrukturen im Innenbereich. Mit der integrierten WAGO®-Durchgangsverbindungsklemme mit Hebeln geeignet für eindrähtige, mehrdrähtige und feindrähtige Leiter bis 4 mm².



Produktbeschreibung

Artikelname	SMH 3/WAGO
Artikelnummer	486384
Hinweise	Verkaufsdisplay mit 20 Stück EASY CONNECT 3 WAGO oder EASY CONNECT 5 WAGO

Eigenschaften

Mit thermoplastischem Kleber
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hohe Flexibilität
Hohe Zugfestigkeit
Kaltflussbeständig (wärmeformstabil)
Selbstverlöschend
Hohe mechanische und elektrische Sicherheit

Anwendungen

Erweiterung bestehender Installationen
Verbindung unterschiedlicher Leiterarten
Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen

Technische Daten

Artikelname	SMH 3/WAGO
Artikelnummer	486384
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 2x min	0.75 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 2x max	4 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	0.75 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	4 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMH 3/WAGO
Artikelnummer	486384
Lieferumfang	1 Warmschrumpfschlauch
	3 WAGO® COMPACT-Inline Durchgangsverbinder Typ 221
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311212036

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Karton
Inhaltsmenge	1	20
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	168	300
Breite (mm)	56	180
Höhe (mm)	30	130
Nettogewicht (kg)	0.066	1.32
Bruttogewicht (kg)	0.066	1.62