

40A49S

Hisense

40 " A49S | FHD Smart TV FHD 60 Hz



Natural Colour Enhancer



Dolby Audio



Share to TV



Noise Reduction



Game Mode



Smart Home Ready



Home Comes to Life



Viele Verbindungs möglichkeiten

Basisinformationen

Modell:	40A49S	Serie:	A49S
Typ:	FHD Feature TV	Rahmenmaterial:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz	Material Gehäuse:	Kunststoff
Standfarbe:	Matt-Schwarz	Standfußmaterial:	Plastik

Leistung des Panels

Panel-Verhältnis:	16:9	Bildschirmdiagonale in Zoll:	40 in
Bildschirmdiagonale (cm):	100 cm	Max. Auflösung:	FHD 1920x1080
Sichtbarkeitswinkel:	178 °	Frequenz:	60 Hz
Reaktionszeit des Panels:	9,5 ms	Hintergrundbeleuchtung:	DLED
3D Technologie:	Nein	2D in 3D:	Nein
HDR Technologie:	HDR, HDR10	HLG Technologie:	Ja

Ton

Tonausgabestärke:	2x7 W	Sound Technologie:	DTS Virtual X, DTS Virtual X-Decodierung
Benutzerdefinierter Equalizer:	Ja	EzPlay:	Yes

Komfort

Media Player:	Video, Bild, Audio	Benutzeroberfläche:	VIDAA Smart OS
---------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

Internet

Bildschirm teilen:	Ja	Teilen von Inhalten:	DMP/DMR
Airplay 2 Unterstützung:	Ja		

Empfangs und TV Funktionen

Digitaler & Analoger Tuner:	DVB-T2/T/C/S2/S	Kindersicherung:	Ja
PVR Funktion:	Modellabhängig	Time shift:	Modellabhängig

Anschlussfähigkeit

Standardschnittstelle(CI+):	V2.0	HDMI1 Anschluss:	HDMI1.4
HDMI2 Anschluss:	HDMI1.4/ARC	Anzahl von USB (2.0) Anschlüssen:	1

Anzahl S/PDIF Ausgängen:	1	Anzahl Kopfhörer Anschlüsse:	1
RF Tuner:	2	Anzahl der Ethernet RJ45-Anschlüsse:	1
Wi-Fi Technologie:	802.11bgn/2.4G		

Leistungsdaten

Spannung:	100-240 V	Energieeffizienzklasse HDR:	G
Energieeffizienzklasse SDR:	F	Leistungsaufnahme im Standby-Modus:	0.5 W
Max. Energieverbrauch im eingeschalteten Zustand:	70 W		

Zubehör

Standfußbereich (LxB in mm):	727X183	VESA-Standardmaß für die Wandmontage (mm):	100x200
------------------------------	----------------	--	----------------

DMP Formate

Unterstützte Videoformate:	AVI, MP4, MKV, TS, FLV, WMV, MOV, WEBM	Video Codec:	VP8, WMV3, AVC (H.264), MPEG-1, AV1, VP9, VC1, MPEG2, MPEG4, HEVC/H.265
Unterstützte Audio Formate:	WMA, FLAC, MP3, WAV	Unterstützte Bildformate:	JPG, GIF, PNG, BMP, JPEG

Gewicht & Dimensionen

Bruttogewicht:	6.9 kg	Nettogewicht:	4.8 kg
Produktgewicht einschließlich Standfuß:	4.8 kg	Net weight of TV without stand:	4.7 kg
Position des Produkts in der Verpackung:	Vertikal	Breite des verpackten Produkts:	1008 mm
Höhe des verpackten Produkts:	615 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	113 mm
Breite des Fernsehers mit Standfuß:	898 mm	Höhe des Fernsehers mit Standfuß:	559 mm
Tiefe des Fernsehers mit Standfuß:	183 mm	Breite:	898 mm
Höhe:	511 mm	Tiefe:	78 mm
Abstand zwischen den Standfüßen max.:	727 mm	Breite des Rahmens - oben:	2 mm
Rahmenbreite - Unterseite:	14.8 mm	Breite des Rahmens - links:	1.8 mm
Breite des Rahmens - rechts:	1.8 mm	Einzelner Mittelstandfuß:	Nein
Verstellbarer Standfuß:	Nein	Artikel-Nr.:	20018239
EAN-Nr.:	6942351429380		

Sonstiges

Noise reduction:

Yes
