

Datenblatt

Akku-LED-Strahler 24 W 'Acculine Pro' Art. 46366

- Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Halterung um 360 Grad schwenkbar, mit Magnet und M6-Gewinde zur Befestigung
- 5 Schaltstufen 100% / 75% / 50% / 25% / AUS
- Lichtstrom: 2.800 lm (116 lm/W)
- Farbtemperatur umschaltbar: 2.700 / 4.000 / 5.000 / 6.500 K
- Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): 80
- Intelligente Sicherheitsfunktion (Not-Aus)
- Akku entnehmbar, 2x 18650, 3,7 V / 2.600 mAh
- Ladedauer: ca. 4 h
- Leuchtdauer (ca.): 2,5 h bei 100% / 3,5 h bei 75% / 5 h bei 50% / 10 h bei 25%
- USB-C Ladeanschluss 5 V / 2 A
- USB-A Ausgang 5 V / 2 A
- IK08 / IP65
- inkl. USB A/C-Kabel und Netzteil
- Abmessungen (L/B/H): 146 x 51 x 114 mm



Abb. ähnlich



IP65



Technische Daten:

Leistung:	24 W / 2.700 / 4.000 / 5.000 / 6.500 K
Akku:	2x Li-Ion 18650, 3,7 V / 2.600 mAh
Lichtstrom:	2.800 lm
Farbwiedergabeindex Ra:	CRI 80
Produktmaße (L/B/H):	146 x 51 x 114 mm
Produktgewicht:	0,52 kg
Verpackungsmaße (L/B/H):	180 x 65 x 125 mm
Brutto-Gewicht:	0,66 kg
EAN:	4011160463662