



Autoladegerät

Model: **AK-CH-02**



Produktcode	AK-CH-02
Produkttyp	Autoladegerät
Serie	Universell
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	12/24 V
Stromannahme	< 1 A
Mechanischer Ausschalter	Ohne
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	Blisterpackung
Produktabmessungen (L x B x H)	42 x 25 x 25 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 85 x 38 mm
Nettogewicht	11.8 g
Bruttogewicht	49.9 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720130969
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das universelle **USB**-Autoladegerät **AK-CH-02** von **Akyga®** mit Kraft **10.5W**, **versorgt aus der Steckdose eines Feuerzeuges mit Spannung** 12/24V. Es besitzt 2 USB-Schnittstelle mit Parametern **5V/2.1A** und **5V/1A**. Ein gutes Gerät für Personen, die Batterien von mehreren Geräten im Laufe einer Autoreise aufladen wollen.

Es ist aus dem widerstandsfähigen **ABS**-Material hergestellt und ist mit **2 USB-Schnittstellen** ausgestattet. Dank ihnen erlaubt es einen gleichzeitigen Anschluss von Smartphones, Tablets, Navis, Bluetooth-Kopfhörern und anderem Zubehör und anderen Geräten, die eine Möglichkeit einer Aufladung über eine **microUSB**-Schnittstelle haben. Das Befestigungssystem beugt einem Herausziehen aus einer Steckdose eines Feuerzeuges und einer Unterbrechung einer Aufladung vor. Sicherungen und Zertifikate garantieren sichere Wirkung des Geräts. Seine kleinen Abmessungen sichern einen Komfort einer Nutzung und einfache Aufbewahrung in jedem Versteck eines Autos. Das Ladegerät ist kompatibel mit Mehrheit von auf dem Markt zugänglichen Smartphones.