



## Netzteil


Model: **AK-ND-74**



|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode                        | AK-ND-74                                                                                    |
| Produkttyp                         | Netzteil                                                                                    |
| Kompatibel mit                     | Lenovo / IBM                                                                                |
| Serie                              | Dediziert                                                                                   |
| Zuständige Stelle                  | Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com |
| Versorgungsspannung                | 100-250 V                                                                                   |
| Stromannahme                       | < 1.5 A                                                                                     |
| Leistungsfähigkeit                 | > 80 %                                                                                      |
| Stromausgang                       | 20 V                                                                                        |
| Ausgangsstromstärke                | 3.25 A                                                                                      |
| Länge des Ausgangskabels           | 1.2 m                                                                                       |
| Ausgangsleitung                    | 4.0 x 1.7 mm                                                                                |
| Maximale Kraft                     | 65 W                                                                                        |
| Bolzen einer Steckdose             | IEC C6                                                                                      |
| Mechanischer Ausschalter           | Ohne                                                                                        |
| Erdung                             | Ja                                                                                          |
| Milder Start                       | Ja                                                                                          |
| OVP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| OCP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| OPP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| OTP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| SCP-Sicherung                      | Ja                                                                                          |
| USB-Schnittstelle                  | Ohne                                                                                        |
| Versorgungskabel im Set            | Nein                                                                                        |
| Herstellungsmaterial               | ABS                                                                                         |
| Produktfarbe                       | Schwarz                                                                                     |
| Beleuchtungsfarbe                  | Grüne Diode                                                                                 |
| Display                            | Ohne                                                                                        |
| MTBF                               | 100000 h                                                                                    |
| Arbeitstemperatur                  | 5 - 50 °C                                                                                   |
| Verpackung                         | EcoBox                                                                                      |
| Produktabmessungen (L x B x H)     | 160 x 75 x 25 mm                                                                            |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 190 x 92 x 40 mm                                                                            |
| Nettogewicht                       | 182 g                                                                                       |
| Bruttogewicht                      | 235 g                                                                                       |
| Übereinstimmung mit CE             | Ja                                                                                          |
| Übereinstimmung mit FCC            | Ja                                                                                          |
| Übereinstimmung mit RoHS           | Ja                                                                                          |
| Übereinstimmung mit REACH          | Ja                                                                                          |

EAN-Code 5901720136374

Garantie 24 Monate



## Bezeichnung

**Der Akyga® AK-ND-74-Netzadapter** ist eine zuverlässige Stromquelle für **Lenovo IdeaPad-Notebooks**. Es zeichnet sich durch schlankes Design und geringes Gewicht aus. Sie können es einfach in Ihre Reisetasche packen, ohne das Gewicht wesentlich zu erhöhen. Darüber hinaus ist das Netzteil mit einem praktischen **4,0 x 1,7 mm Winkelstecker** ausgestattet. Damit können Sie das **1,2 m lange Kabel** einfach in ein Loch in Ihrer Tischplatte führen. So wird die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch deutlich erleichtert. Das Netzteil ist so ausgelegt, dass es eine Spannung und einen Strom von **20 V** und **3,25 A** an das geladene Gerät liefert. Es liefert eine Leistung von **65 W**.

Wie jedes Akyga® Laptop-Netzteil verfügt auch dieses über eine Reihe notwendiger **Schutzvorrichtungen**. Darunter befinden sich Schutzvorrichtungen wie: **OVP, OCP, OPP, OTP, SCP**, die garantieren, dass nicht nur das Netzteil, sondern auch das geladene Gerät vor Schäden geschützt wird.

Wir ermutigen Sie immer dazu, unsere **Notebook-Kompatibilitätssuche zu nutzen**.