



Universal-Netzteil

Model: **AK-ND-79**



Produktcode	AK-ND-79
Produkttyp	Universal-Netzteil
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Stromannahme	max. 2 A
Leistungsfähigkeit	> 85 %
Stromausgang	5 V / 2 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 18 V / 3 A, 20.2 V / 4.3 A
Ausgangsstromstärke	2 - 4.3 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Pin Länge	7 mm
Maximale Kraft	87 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	128 x 33 x 50 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	224 x 40 x 90 mm
Nettogewicht	216 g
Bruttogewicht	269 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137876
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Akyga® AK-ND-79 USB-C-Netzadapter wird zum Laden von Laptops und anderen tragbaren Geräten verwendet. Es ist eine großartige Option für alle, die nach einer universellen Lösung mit einem **USB-Typ-C-Anschluss** suchen. Dieses Netzteil verfügt über eine integrierte Schnellladefunktion wie **Power Delivery** und **Quick Charge**. Dank dieser Funktion werden die Parameter des Ladegeräts automatisch an das aktuell angeschlossene Gerät angepasst. So variiert die Versorgungsspannung im Bereich von **5 bis 20.2 V**. Mit diesem **87-W-USB-C-Netzteil** können Sie also nicht nur den Akku Ihres Laptops, sondern auch den Ihres Smartphones oder Tablets aufladen. Darüber hinaus ist das Netzteil mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die die Ladesicherheit weiter erhöhen.