



Netzteil

Model: **AK-PD-06**



Produktcode	AK-PD-06
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Netzteil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromannahme	< 0.6 A
Stromausgang	26.1 V
Ausgangsstromstärke	0.78 A
Maximale Kraft	20.36 W
Versorgungsleitung	5.5 x 2.5 mm
Pin Länge	12 mm
Kabellänge	1.8 m
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Grau
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	35 x 90 x 121 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	40 x 96 x 132 mm
Nettogewicht	156 g
Bruttogewicht	189 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720138323
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-PD-06 Ladegerät** ist ein Gerät, das eine bequeme und effiziente **Stromversorgung für kabellose Dyson Staubsauger** ermöglicht. Es ist ein stabiler und zuverlässiger Ersatz für beschädigte oder verlorene Ladegeräte. Einer seiner wichtigsten Parameter ist der **5,5 x 2,5 mm große Stecker**, der perfekt in den Ladeanschluss der **Dyson V6, V7 und V8** Staubsauger passt. Darüber hinaus liefert das Ladegerät eine stabile **Spannung von 26,1 V** und einen **Strom von 0,78 A**, was ein optimales und sicheres Aufladen der Staubsauger gewährleistet. Dies ist wichtig, um den guten Zustand der Batterie zu erhalten und eine effektive Aufladung zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt dieses Staubsauger-Ladegeräts ist das **1,8 Meter** lange Kabel, das dem Benutzer große Flexibilität und Freiheit beim Laden bietet.