



Netzteil

Model: **AK-PD-07**



Produktcode	AK-PD-07
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Netzteil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	< 0.6 A
Stromausgang	30.45 V
Ausgangsstromstärke	1.1 A
Maximale Kraft	33.49 W
Versorgungsleitung	4.8 x 1.7 mm
Pin Länge	12 mm
Kabellänge	1.8 m
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	40 x 96 x 132 mm
Nettogewicht	156 g
Bruttogewicht	189 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720138330
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Mit dem **Akyga® AK-PD-07 Ladegerät** können Sie Ihre kabellosen Staubsauger von Dyson mit Strom versorgen. Es ist eine hervorragende Alternative für beschädigte oder verlegte Ladegeräte. So können Sie Ihren Staubsauger auch ohne das Original-Ladegerät weiter benutzen. Außerdem verfügt das Ladegerät über einen **4,8x1,7 mm Anschluss**, der perfekt zu den **Dyson V10, V11 und V15** Staubsaugern passt. Es liefert eine stabile **Spannung von 30,45 V** und eine **Stromstärke von 1,1 A** und gewährleistet so ein optimales und sicheres Aufladen der Staubsauger. Diese Parameter sind wichtig, um den guten Zustand des Akkus zu erhalten und einen effektiven Ladevorgang zu gewährleisten.