

Produktdatenblatt



Philips Voro ultraeffiziente LED Außenwandleuchte, Up-&-Down-Lichteffekt, 800 lm, 2700 K Warmweiß, IP44, PowerShield-Beschichtung, rechteckig, Anthrazit

Mit ihrem auffälligen Up-and-Down-Lichteffekt veredelt die durchdacht gestaltete Voro Outdoor Wandleuchte Deine Außenbereiche mit warmem, energieeffizientem und äußerst langlebigem Licht. Unsere patentierte UltraEfficient-Technologie reduziert den Energieverbrauch um bis zu 50 % im Vergleich zu Standard-LEDs. Die spezielle PowerShield-Beschichtung sorgt für dauerhafte Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Verblassen, schützt vor Korrosion und reduziert den Pflegeaufwand. Das robuste Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Verarbeitung und IP44-Schutzklasse sorgt für zuverlässigen Betrieb bei Nässe und Feuchtigkeit.

Technische Daten

Max. Wattage	4.3
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103172327
Bestellnummer (EOC)	17232700
12NC	929004808501
Flammenanzahl	2
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1.04
Artikel mit Verpackung / kg	1.24

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	21.0	13.0	10.0
Verpackung in cm (H/B/T)	26.9	18.2	15.2

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Nein

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 07.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.