

Produktdatenblatt



Philips Avendale ultraeffiziente LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder, 800 lm, 2700 K Warmweiß, IP44, PowerShield-Beschichtung, Schwarz

Die durchdacht gestaltete Avendale Outdoor Sockelleuchte veredelt Deine Gartenwege und Beete mit warmem, energieeffizientem und äußerst langlebigem Licht. Unsere patentierte UltraEfficient-Technologie reduziert den Energieverbrauch um bis zu 50 % im Vergleich zu Standard-LEDs. Ein wunderschöner Gradient-Effekt schafft eine einladende Außenatmosphäre und wertet Terrassen, Wege und Gärten auf. Die spezielle PowerShield-Beschichtung sorgt für dauerhafte Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Verblassen und schützt vor Korrosion. Das robuste Aluminiumgehäuse mit IP44-Schutzklasse sorgt für zuverlässigen Betrieb bei Nässe und Feuchtigkeit. Der integrierte Bewegungssensor schaltet die Leuchte bei erkannter Bewegung auf volle 800 Lumen.

Technische Daten

Max. Wattage	4.3
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2700

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1.42
Artikel mit Verpackung / kg	1.76

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Nein

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103172662
Bestellnummer (EOC)	17266200
12NC	929004810201
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	55.0	12.5	8.0
Verpackung in cm (H/B/T)	60.8	19.2	14.2

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 07.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.