


Datenblatt Wechselstromzähler, MID geeicht, mit LC-Display für die Hutschiene



HIGHLIGHTS

- digitaler LCD Wechselstromzähler für Hutschiene mit S0
- Direktanschlusszähler für Wirkverbrauch
- MID geeicht

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Nennspannung Un	230V
Referenzstromwert Iref	5A
Grenzstrom I _{max}	45A
Anlaufstrom I _{st}	<0,004I _{ref}
Nennfrequenz	50Hz
Genauigkeitsklasse	Klasse A
Impulswertigkeiten der LED	1.000 Imp./kWh
Spannungspfad	<2W
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C

Anzeige	LCD 6-stellig
Umfang der Anzeige	Wirkverbrauch
Impulsausgang	S-Schnittstelle, 1.000 Imp./kWh
Baugröße	I TE
Abmessung	ca. 118 x 18 x 64mm
Schutzklasse	II
Schutzart	IP51
Material	glasfaserverstärktes Polycarbonat
Gewicht	ca. 0,1 kg
Geeicht	MID geeicht

Artikel-Nr.: WS451D