

# Ubiquiti UniFi Dream Router - Wireless Router

4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Ubiquiti       |
| Hersteller Art. Nr. | UDR            |
| EAN/UPC             | 0810010078261  |



## Beschreibung

Ubiquiti UniFi Dream Router - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Ubiquiti UniFi Dream Router - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop                                                                               |
| Gerätetyp                           | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)                                                                                                                |
| Gehäusotyp                          | Desktop                                                                                                                                                     |
| WAN-Ports Anz.                      | 1                                                                                                                                                           |
| Data Link Protocol                  | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax                                  |
| Frequenzband                        | 2,4 GHZ / 5 GHz                                                                                                                                             |
| Leistung                            | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s   Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s                                                                           |
| Kapazität                           | BSSIDs über Radio: 8   Anzahl gleichzeitiger Clients: 300+                                                                                                  |
| Leistungsmerkmale                   | VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Reset-Taste, microSD-Kartenschlitz, Advanced QoS, Guest Isolation, 4x4 MIMO-Technologie, 32 W PoE Power Budget |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax                                                           |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                           |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11 cm x 11 cm x 18.413 cm                                                                                                                                   |
| Gewicht                             | 1.15 kg                                                                                                                                                     |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.