

Produktdetails

0218/12-101

0218/12-101 Anschlussdosen-Einsatz UAE 2-fach grau - 63x63



### Allgemeine Informationen

Typ	0218/12-101
Bestellnummer	2CKA000230A0411
EAN	4011395163870
Beschreibung	0218/12-101 Anschlussdosen-Einsatz UAE 2-fach grau - 63x63

Langbeschreibung	<p>Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für 10-Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflurssystemen. Für Adern von AWG 24-22. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm. Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.</p>
------------------	---

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

---

## Technische Daten

---

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	UAE
Schalterdesign	63x63 Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur solo® carat® future Busch-dynasty® pur edelstahl Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear alpha alpha exclusive® alpha nea® impuls
Art des Kommunikationssteckers	RJ45 8(8)
Anschlussart Geräte	LSA
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Ausrichtung Steckdose	geneigt
RAL Nummer	RAL 9006 - weißaluminium
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

---

## Umwelt

---

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0028
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

---

## Abmessungen

---

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	160 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	32 mm

---

---

**Bestelldaten**


---

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.16 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---



---

**Zertifikate und Deklarationen**


---

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4219
----------------------------	-----------------

---



---

**Klassifizierungen**


---

ETIM 8	EC001264 - Kommunikationsanschlussdose Kupfer
ETIM 9	EC001264 - Kommunikationsanschlussdose Kupfer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90

---



---

**Accessories**


---

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001753A8493	1803-02-21 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach bronze - alpha	1803-02-21	1	Stück
2CKA001753A8956	1803-02-212 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1803-02-212	1	Stück
2CKA001753A8402	1803-02-214 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1803-02-214	1	Stück
2CKA001753A9111	1803-02-215 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach schwarz - Busch-Triton	1803-02-215	1	Stück
2CKA001710A2611	1803-02-22G Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach elfenbeinweiß - alpha	1803-02-22G	1	Stück
2CKA001710A2033	1803-02-24G Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach studioweiß - alpha	1803-02-24G	1	Stück
2CKA001710A3321	1803-02-260 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach palladium - alpha	1803-02-260	1	Stück
2CKA001710A3347	1803-02-266 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach titan - alpha	1803-02-266	1	Stück
2CKA001753A0083	1803-02-72 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1803-02-72	1	Stück

---

2CKA001753A9004	1803-02-74 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach alpinweiß - impuls	1803-02-74	1	Stück
2CKA001753A0192	1803-02-774 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach studioweiß matt - impuls	1803-02-774	1	Stück
2CKA001753A0161	1803-02-775 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach schwarz matt - impuls	1803-02-775	1	Stück
2CKA001753A0084	1803-02-783 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach alusilber - impuls	1803-02-783	1	Stück
2CKA001753A9038	1803-02-79 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach champagner metallic - impuls	1803-02-79	1	Stück
2CKA001710A3853	1803-02-803 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikationsendgeräte 2-fach graumetallic - 63x63	1803-02-803	1	Stück
2CKA001710A3615	1803-02-81 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikationsendgeräte 2-fach anthrazit - 63x63	1803-02-81	1	Stück
2CKA001710A3146	1803-02-82 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikationsendgeräte 2-fach elfenbeinweiß - 63x63	1803-02-82	1	Stück
2CKA001710A3610	1803-02-83 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikationsendgeräte 2-fach alusilber - 63x63	1803-02-83	1	Stück
2CKA001710A3164	1803-02-84 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikationsendgeräte 2-fach studioweiß - 63x63	1803-02-84	1	Stück
2CKA001710A3764	1803-02-866 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikationsendgeräte 2-fach Edelstahl - pur edelstahl	1803-02-866	1	Stück
2CKA001710A3888	1803-02-884 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikationsendgeräte 2-fach studioweiß matt - 63x63	1803-02-884	1	Stück
2CKA001710A3911	1803-02-885 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Kommunikationsendgeräte 2-fach schwarz matt - 63x63	1803-02-885	1	Stück
2CKA001753A0226	1803-02-914 Zentralscheibe Kommunikationsendgeräte 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1803-02-914	1	Stück
2CKA001754A4373	1721 KA-20 Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®	1721 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4382	1721 KA-21 Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®	1721 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3831	1721 KA-22G Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1721 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A2965	1721 KA-24G Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4115	1721 KA-260 Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha exclusive®	1721 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4124	1721 KA-266 Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®	1721 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2221	1721 NS-212 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1721 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2155	1721 NS-214 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	1721 NS-214	1	Stück

2CKA001754A4548	1721 NS-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4065	1721 NSKA-24G Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4713	1721-12-182K-101 Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear	1721-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4240	1721-181K Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	1721-182 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	1721-182K Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	1721-183K Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	1721-184 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	1721-184 NSK Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	1721-184K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A1611	1721-20 Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®	1721-20	1	Stück
2CKA001754A1702	1721-21 Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®	1721-21	1	Stück
2CKA001754A4775	1721-223 Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	1721-225 Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	1721-226 Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1721-226	1	Stück
2CKA001754A4765	1721-227 Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	1721-228 Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	1721-229 Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent®	1721-229	1	Stück
2CKA001754A3740	1721-22G Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1721-22G	1	Stück
2CKA001754A4790	1721-243 Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent®	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	1721-245 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	1721-248 Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent®	1721-248	1	Stück
2CKA001754A2692	1721-24G Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®	1721-24G	1	Stück
2CKA001754A4400	1721-260 Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha nea®	1721-260	1	Stück
2CKA001754A4391	1721-266 Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®	1721-266	1	Stück

2CKA001754A4683	1721-270 Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent®	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4703	1721-275 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4693	1721-276 Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent®	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4437	1721-280 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	1721-281 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001753A4126	1721-281/11 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1721-281/11	1	Stück
2CKA001754A4543	1721-283 Abdeckrahmen 1-fach braunglas - Busch-axcent®	1721-283	1	Stück
2CKA001754A4331	1721-284 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001753A4121	1721-284/11 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1721-284/11	1	Stück
2CKA001754A4334	1721-285 Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	1721-286 Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	1721-287 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	1721-288 Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4805	1721-290 Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1721-290	1	Stück
2CKA001754A4446	1721-291 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach entrée-grau - Busch-axcent®	1721-291	1	Stück
2CKA001754A4466	1721-295 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach châteauschwarz - Busch-axcent®	1721-295	1	Stück
2CKA001754A4795	1721-298 Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent®	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4456	1721-299 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach maison-beige - Busch-axcent®	1721-299	1	Stück
2CKA001754A4312	1721-72 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1721-72	1	Stück
2CKA001754A4133	1721-726 Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A3492	1721-73 Abdeckrahmen 1-fach gold - impuls	1721-73	1	Stück
2CKA001754A2411	1721-74 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	1721-774 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	1721-775 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	1721-79 Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4104	1721-80 Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	1721-80G Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	1721-811 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	1721-815 Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück

2CKA001754A4258	1721-821 Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	1721-823-101 Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	1721-825 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	1721-826-101 Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4678	1721-831 Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	1721-832 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A4648	1721-833 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	1721-835 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	1721-836 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	1721-838 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	1721-84 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4668	1721-843 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	1721-845 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	1721-846 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	1721-848 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	1721-860 Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	1721-866K Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	1721-884K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	1721-885K Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001725A1555	1721-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	1721-917 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4374	1722 KA-20 Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®	1722 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4383	1722 KA-21 Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®	1722 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3849	1722 KA-22G Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1722 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A2999	1722 KA-24G Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4116	1722 KA-260 Abdeckrahmen 2-fach palladium - alpha exclusive®	1722 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4125	1722 KA-266 Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®	1722 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2239	1722 NS-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück

2CKA001754A2163	1722 NS-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4552	1722 NS-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4066	1722 NSKA-24G Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4714	1722-12-182K-101 Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4241	1722-181K Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	1722-182 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	1722-182K Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4302	1722-183K Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	1722-184 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	1722-184 NSK Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	1722-184K Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A1629	1722-20 Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®	1722-20	1	Stück
2CKA001754A1710	1722-21 Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®	1722-21	1	Stück
2CKA001754A4776	1722-223 Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	1722-225 Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	1722-226 Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	1722-227 Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	1722-228 Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	1722-229 Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent®	1722-229	1	Stück
2CKA001754A3799	1722-22G Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1722-22G	1	Stück
2CKA001754A4791	1722-243 Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent®	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	1722-245 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4786	1722-248 Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent®	1722-248	1	Stück
2CKA001754A2700	1722-24G Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®	1722-24G	1	Stück
2CKA001754A4401	1722-260 Abdeckrahmen 2-fach palladium - alpha nea®	1722-260	1	Stück



2CKA001754A4392	1722-266 Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®	1722-266	1	Stück
2CKA001754A4684	1722-270 Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch- axcent®	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	1722-275 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4694	1722-276 Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch- axcent®	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	1722-280 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	1722-281 Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch- -axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001753A4127	1722-281/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1722-281/11	1	Stück
2CKA001754A4544	1722-283 Abdeckrahmen 2-fach braunglas - Busch-axcent®	1722-283	1	Stück
2CKA001754A4332	1722-284 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001753A4122	1722-284/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1722-284/11	1	Stück
2CKA001754A4335	1722-285 Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch- axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	1722-286 Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch- axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4341	1722-287 Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch- axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4344	1722-288 Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch- axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4806	1722-290 Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4447	1722-291 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach entrée- grau - Busch-axcent®	1722-291	1	Stück
2CKA001754A4467	1722-295 Abdeckrahmen 2-fach château-schwarz - Busch-axcent®	1722-295	1	Stück
2CKA001754A4796	1722-298 Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent®	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4457	1722-299 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach maison- beige - Busch-axcent®	1722-299	1	Stück
2CKA001754A4313	1722-72 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	1722-726 Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A3542	1722-73 Abdeckrahmen 2-fach gold - impuls	1722-73	1	Stück
2CKA001754A2429	1722-74 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	1722-774 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	1722-775 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	1722-79 Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4105	1722-80 Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	1722-80G Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	1722-811 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück

2CKA001754A4821	1722-815 Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	1722-821 Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	1722-823-101 Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4323	1722-825 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	1722-826-101 Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	1722-831 Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	1722-832 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	1722-833 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	1722-835 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4644	1722-836 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A4634	1722-838 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	1722-84 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	1722-843 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	1722-845 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	1722-846 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück
2CKA001740A0071	3050 UP-Dose Hohlwand 1-fach blau	3050	1	Stück
2CKA001740A0082	3060 UP-Dose Beton 1-fach blau	3060	1	Stück
2CKA002148A0120	2148 Einsatz - Stylo	2148	1	Stück
2CKA001740A0061	3048/10 Montageset 1-fach mit Putzschablone, Montagehilfe, RFID-chip blau - Busch-axcent®	3048/10	1	Stück
2CKA001740A0072	3058/10 Montageset 1-fach blau - Busch-axcent®	3058/10	1	Stück
2CKA001740A0083	3068/10 Montageset blau - Busch-axcent®	3068/10	1	Stück

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Daten / Telekommunikation / Antennen

