

Seiko Instruments MP-B20, Thermodruck, Mobiler Drucker, 384 Punkte/Zeile, 80 mm/sek, 4 cm, 58 mm

2" mobiler Bluetooth Drucker - 1.5m geschützte Fallhöhe Startseite - 80mm/s

Gruppe	Drucker
Hersteller	Seiko Instruments
Hersteller Art. Nr.	22402110
EAN/UPC	4950096650923



Beschreibung

Seiko Instruments MP-B20. Drucktechnologie: Thermodruck, Typ: Mobiler Drucker, Druckspalten: 384 Punkte/Zeile. Maximaler Rollendurchmesser: 4 cm, Unterstützte Papierbreite: 58 mm, Maximum Druckweite: 4,8 cm. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos. integrierte Barcodes: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF,..., Zertifizierung: FCC, CE, VCCI. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Drucktechnologie	Thermodruck
Typ	Mobiler Drucker
Druckspalten	384 Punkte/Zeile
Maximaler Rollendurchmesser	4 cm
Unterstützte Papierbreite	58 mm
Maximum Druckweite	4,8 cm
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung	FCC, CE, VCCI
Produktfarbe	Schwarz