

Vertical Antenna for Outdoor use



Information subject to change without notice

Description

Vertical type antenna for outdoor use. Available frequencies : 433.92 MHz or 868.3 MHz. Supplied with 2.50 mt 50 Ohm coaxial cable RG58MIL-C17. (On request: BNC at user side).
On request: mounting bracket (256 x 140 x 40 mm).

Descrizione

Antenna VERTICALE per uso esterno. Fornita con 2,50 m di cavo coassiale 50 Ohm RG58 MIL-C17 (Su richiesta: terminato con connettore BNC dal lato utilizzatore). Su richiesta: staffa di fissaggio (256x140x40 mm).

Technical Specification

Ta = 25 °C

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
F _w	Working frequency • Frequenza di lavoro		433.92 or 868.3		MHz
Z _i	Impedance • Impedenza		50		Ω
	Bracket base • Base		black PVC • PVC nero		
	Stilus • Stilo		black inox steel • acciaio nero		
	50 Coaxial cable • Cavo coassiale 50		2.5		mt
	BNC connector • Connettore BNC		on request		
T _{op}	Operating temperature range • Temperatura di lavoro	-20		+80	°C

Certification Tests from PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italy.
I report tecnici sono stati ottenuti dal laboratorio PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italia.

Technical Mail : Lab-el@aurel.it