




# Getting started: MP3 Player board



Preset buttons can be reconfigured using PC software

- Hint:** If multiple speakers are used you can connect speakers in series + parallel.
- Tip:** Sluit een opstelling met meer dan 2 luidsprekers serieel + parallel aan.
- Conseil:** Si vous utilisez plus de 2 haut-parleurs, connectez-les dans une disposition série + parallèle.
- Hinweis:** Schließen Sie eine Aufstellung mit über 2 Lautsprecher seriell + parallel an.
- Consejo:** Si utiliza más de 2 altavoces, conéctelos en serie y en paralelo.






Other information and extended manual concerning this unit can be found on our site [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu)

Meer gegevens en uitgebreide handleiding van dit toestel kan men terugvinden op onze website [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu)

Consultez notre site [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu) pour plus d'information et notice détaillée sur votre appareil.

Alle anderen Informationen und das Ausführliche Bedienungsanleitung über diese Geräte finden Sie auf [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu)

Otra información y manual de instrucciones sobre los dispositivos se encuentran en [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu)

- 1 Optionele RF ontvangstmodule - module de réception RF en option - RF-Empfangsmodul option - módulo de recepción RF opcional (**part#: RX433N**)
- 2 lijn- of koptelefoonuitgang - sortie ligne ou casque d'écoute - Line- oder Kopfhörerausgang - salida de auriculares o line
- 3 Directe stereo luidspreker audio-uitgang - sortie audio stéréo haut-parleur directe - direkter Stereo-Lautsprecherausgang - salida de altavoz estéreo directa
- 4 Selectie mono- of stereo-uitgang - sélection sortie mono ou stéréo - Auswahl Mono- oder Stereo-Ausgang - selección salida mono o stereo  = Mono
- 5 On-board vermogenversterker - amplificateur de puissance intégré - eingebauter Leistungsverstärker - amplificador de potencia incorporado
- 6 Ingang voor 12VDC gestabiliseerde voedingsadapter min.1A - entrée pour adaptateur régulé de 12VCC / min.1A - Eingang für stabilisiertes 12VDC-Netzteil min. 1A - entrada para adaptador de red estabilizado de 12VCC / mín. 1A
- 7 7 voorkeuzeknoppen - 7 boutons de présélection - 7 programmierbare Tasten - 7 botones programables
- 8 Verbind tot 7 externe drukknoppen die dezelfde functie's hebben al de drukknoppen op de print - Il est possible de connecter jusqu'à 7 boutons programmables (ont la même fonction que les boutons incorporés) - Es können bis zu 7 programmierbare Tasten angeschlossen werden (diese haben dieselbe Funktion als eingebaute Tasten) - Es posible conectar hasta 7 botones programables (tienen la misma función que los botones incorporados)
- 9 on-board infraroodontvanger - récepteur IR intégré - eingebauter IR-Empfänger - receptor IR incorporado
- 10 Bedieningsknoppen - Boutons de commande - Steuertasten - Botones de control
- 11 SD/SDHC kaartslot - slot pour carte SD/SDHC - SD/SDHC-Karteneinschub - ranura para tarjeta SD/SDHC
- 12 Verlicht LCD met 2 lijnen van 16 karakters - afficheur LCD rétro-éclairé avec 2 lignes de 16 caractères - LCD-Bildschirm (2 Zeilen, 16 Zeichen) mit Hintergrundbeleuchtung - pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres con retroiluminación
- 13 RF leerknop - bouton d'apprentissage RF - Programmierknopf RF - botón de programación RF
- 14 Mini USB PC-aansluiting - mini USB pour connexion PC - Mini USB PC-Anschluss - connexion PC mini USB
- 15 Contrastinstelling van het LCD-scherm - réglage du contraste de l'afficheur LCD - ontrastregelung für den LCD-Bildschirm - ajuste del contraste para la pantalla LCD