


663

Lüsterklemmen



Lüsterklemme, 12-polig, 6 mm²
Luster terminal, 12-way, 6 mm²

**Beschreibung / Description**

Farblich sortiert: schwarz, gelb-grün,
 blau und braun

*Sorted by color: black, yellow-green,
 blue and brown*

Technische Daten / Specification

Nennspannung / <i>Rated voltage</i>	400 VAC
Nennstrom / <i>Rated current</i>	16 A
Bauart / <i>According to</i>	DIN EN 60598 / DIN EN 60998-2-1
Anschlüsse / <i>Type of terminals</i>	Schraubanschluss / <i>Screw terminals</i>
Kontakte / <i>Material of terminals</i>	CuZn 39
Kontaktträger / <i>Carrying parts</i>	Polyethylen / <i>Polyethylene</i>
Gehäuse / <i>Cover</i>	Polyethylen / <i>Polyethylene</i>

Abmessungen / Dimension