


3 Обзор конструкции дисплея



1. Формат часов
В двенадцатичасовом формате символ „AM“ означает дополуденное время, а „PM“ - послеполуденное.


2. Будильник
Символ будильника указывает на то, что функция будильника активирована.

3. Секундомер
Символ секундомера свидетельствует о том, что запущен секундомер.

4. Таймер обратного отсчета
Символ таймера обратного отсчета указывает на то, что в течение установленного промежутка времени ведется отсчет в обратном направлении до нуля.

5. Индикация меню
Эта панель индикации отображает текущий пункт меню.

4 Назначение кнопок



Функциональная кнопка 1
Назначение кнопки отображается на дисплее.

Функциональная кнопка „Минус“
Используется для перелистывания пунктов меню одного уровня в обратном порядке или для уменьшения отображаемого числового значения.


Функциональная кнопка 2
Назначение кнопки отображается на дисплее.

Функциональная кнопка „Плюс“
Используется для перелистывания вперед пунктов меню одного уровня или для увеличения отображаемого числового значения.


Подсветка дисплея

Активация/деактивировать подсветки
Одновременно нажать функциональные кнопки „Плюс“ и „Минус“.

Используйте функцию подсветки как можно экономнее, поскольку при включенной подсветке аккумулятор разряжается намного быстрее.



3 Summary of display layout



1. Time format
In 12-hour mode you can see whether the time shows morning (AM) or afternoon (PM).

2. Alarm
The alarm symbol shows you that the alarm function is activated.

3. Stop watch
If the stop watch symbol can be seen, the stop watch is running.


4. Countdown
If the countdown symbol can be seen, the time period set by you is counting backwards to zero.

5. Menu indication
This indication bar shows you what point you are at in the respective menu.

Display lighting

Activating / deactivate the light
Press the plus and minus buttons simultaneously.
Use the light as sparingly as possible, as the battery is used up much faster when the back light is switched on.

4 Button allocation



Function button 1
Button allocation can be seen in the display.

Minus function button
Scroll backwards in a menu level ...
... or reduce the value displayed.

Plus function button
Scroll forwards in a menu level ...
... or increase the value displayed.

Tips on training with the PC 25.10

Training zones

→ Fat-Burning / Health: 55–70% of HR max.

Designed for: health for people who are new to training (or starting again). This zone is also called the "fat burning zone" and it trains the aerobic metabolism. More fat than carbohydrate is burned or converted to energy over longer times at lower intensity.


→ Fitness zone / Fitness: 70–80% of HR max.

Designed for: advanced fitness enthusiasts. You train much more intensively in the fitness zone. Cardiovascular training in this zone is aimed at building basic stamina and thus improving aerobic performance.

Individual:

Here you are free to set your own personal upper and lower limits for the training zone.

5 PC 25.10 menu tree



NAVODILO ZA HITER
START




PC 25.10
SLOVENŠČIN

3 Pregled vsebine zaslona



1 Startanje ure PC 25.10



Vaša ura PC 25.10 se nahaja v stanju mirovanja.
Da bi aktivirali vašo uru PC 25.10, držite pritisnjeno pojubno tipko 2 sekundi.
S pritiskom tipk plus in minus menjavete menije.
Da bi odprli točko menija, pritisnite eno od obeh (zgornjih) navigacijskih tipk.
Na zgornjem zaslonu se zdaj prikaže temnuta zasedenost tipk.
Še enkrat pritisnite, da bi npr. odprli meni. Če uro poznate, naredite enostavno hiter dvojni klik.

2 Zasedenost tipk jeziki



Da bi lahko nastavili jezik s kombinacijo tipk, se mora PC 25.10 nahajati v specem stanju (Sleep Mode)!

- Angleški: hkrati pritisnite 2,4 in 3.
- Italijanski: hkrati pritisnite 1,2 in 3.
- Francoski: hkrati pritisnite 1,4 in 3.
- Španški: hkrati pritisnite 1,2 in 4.

SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI



PC 25.10
POLSKI

1 Uruchamianie PC 25.10



Twój PC 25.10 jest włączony.
W celu uruchomienia PC 25.10 należy wcisnąć i przytrzymać dowolny klawisz przez 2 sekundy.
Naciśnięcie klawiszy Plus i Minus umożliwia przeglądanie menu.
W celu otwarcia któregoś z pozycji menu należy przycisnąć jeden z dwóch (górnego) klawiszy nawigacyjnych.
Bieżąca funkcja klawisza widoczna jest w górnjej części ekranu wyświetlacza.
W celu np. otwarcia menu należy ponownie naciąć. Jeśli znana jest godzina należy po prostu wykonać szybkie podwójne kliknięcie.


2 Funkcje klawiszy przy zmianie ustawień językowych



W celu zmiany ustawień językowych za pomocą skrótu klawiaturowego PC 25.10 musi znajdować się w trybie uśpienia (sleep).

- Angielski: należy jednocześnie naciąć 2, 4 oraz 3.
- Włoski: należy jednocześnie naciąć 1, 2 oraz 3.
- Francuski: należy jednocześnie naciąć 1, 4 oraz 3.
- Hiszpański: należy jednocześnie naciąć 1, 2 oraz 4.

3 Przegląd struktury wyświetlacza



1 Format zegara
W trybie 12 godzinnym na ekranie wyświetlacza pojawia się informacja odnośnie tego czy jest przed południem (AM) czy po południu (PM).

2 Budzik
Symbol budzika na ekranie wyświetlacza wskazuje, iż funkcja budzenia jest aktywna.

3 Stoper
Jeśli na ekranie wyświetlacza widoczny jest symbol stopera, oznacza to, że stoper właśnie działa.

4 Odliczanie
Jeśli na ekranie wyświetlacza widoczny jest symbol odliczania, oznacza to, że rozpoczęto się odliczanie do zera zadanego odcinka czasu.


5 Wskaznik menu
Niniejszy pasek wskaźnika pokazuje bieżącą pozycję w strukturze menu.

Podświetlenie ekranu wyświetlacza

Włączanie / wyłączenie podświetlenia
Należy naciąć jednocześnie klawisze funkcyjne Plus i Minus.

Z funkcji oświetlenia należy korzystać możliwie oszczędnie, ponieważ zużycie baterii przy włączonym podświetleniu jest znacznie wyższe.

4 Funkcje klawiszy



Klawisz funkcyjny 1
Funkcja klawisza jest widoczna na ekranie wyświetlacza.

Klawisz funkcyjny Minus
Służy do przewijania w tył w strukturze menu...


...lub do zmniejszania wyświetlonej wartości.

Klawisz funkcyjny 2
Funkcja klawisza jest widoczna na ekranie wyświetlacza.

Klawisz funkcyjny Plus
Służy do przewijania do przodu w strukturze menu...

...lub do zwiększania wyświetlonej wartości.

5 Drzewo menu PC 25.10



Napotki za trening z PC 25.10

Cone treninga

→ Fat burning - zdrowie: 55–70% max. srčni utrip (HR max.)

Namen: wellness za (ponovne) začetnike. Ta cena se imenuje tudi „cena izgovarjanja maččob“. Trenira se aerobna presnova. V primeru daljšem in manj intenzivnejšem vadbe se porablja oz. spreminja v energijo več maččob kot ogljikovih hidratov.

→ Fitness cone - fitness: 70–80% max. srčni utrip (HR max.)

Namen: fitness za izurenje. V fitness cone trenirate že bistveno intenzivnejše. Trening srca in obtočil v tej cone služi krepljenju vzdrljivosti in tako izboljšanju aerobne zmogljivosti.

→ Individualna:

Tukaj lahko sami individualno prosto nastavite vašo osebno zgornjo in spodnjo mejo cone treninga.

Strefy treningowe

→ Fat burning - zdrowie: 55–70% HR max.

Przeznaczenie: wellness dla początkujących i wzorujących się trening. Strefa ta nazywana jest też „strefą spalania tłuszczu“. Tu trenowanie jest aerobowa przeżmaianie materii. Przy dłuższym czasie trwania i mniejszej intensywności spalania i przetwarzanych na energię jest więcej tłuszczów niż węglowodanów.

→ Fitness zone - fitness: 70–80% HR max.

Przeznaczenie: fitness dla zaawansowanych. W strefie fitness trenuję się już znacznie intensywniej. Trening krwiobieg w tej strefie służy wzmacnieniu wytrzymałości, a tym samym poprawie sprawności aerobowej.

→ Individual:

Tu można ustawić dowolną, osobistą górną i dolną granicę strefy treningowej.