



german|engineering

### GS 210 Glaswaage

- \_\_\_\_ Großformatige Glaswaage
- \_\_\_\_ Trittfläche aus extra starkem 8 mm-Sicherheitsglas
- \_\_\_\_ Gut ablesbares LCD-Display
- \_\_\_\_ Ziffernhöhe: 36 mm
- \_\_\_\_ Flache Bauhöhe
- \_\_\_\_ Markante Bedruckung
- \_\_\_\_ Umstellung kg/lb/st
- \_\_\_\_ Tragkraft 180 kg
- \_\_\_\_ Einteilung 100 g
- \_\_\_\_ Überlastungsanzeige
- \_\_\_\_ Ein- und Abschaltautomatik
- \_\_\_\_ Inklusive 2 x 3V CR 2032 Batterie
- \_\_\_\_ Produktmaße: 32 x 30,5 x 1,8 cm
- \_\_\_\_ Produktgewicht: ca. 2120 g

\_\_\_\_ 5 Jahre Garantie

\_\_\_\_ Versandeinheit: 3                      Transportkarton: –  
 \_\_\_\_ EAN-Nr.: 4211125 75640 6  
 \_\_\_\_ Art-Nr.: 756.40

### GS 210 Glass scale

- \_\_\_\_ Large-format glass scale
- \_\_\_\_ Standing surface made from extra strong 8 mm safety glass
- \_\_\_\_ Easy-to-read LCD display
- \_\_\_\_ Digit size: 36 mm
- \_\_\_\_ Flat construction
- \_\_\_\_ Striking printed design
- \_\_\_\_ Change over kg/lb/st
- \_\_\_\_ Capacity 180 kg
- \_\_\_\_ Graduation 100 g
- \_\_\_\_ Overload indication
- \_\_\_\_ Automatic switch-on / switch-off
- \_\_\_\_ 2 x 3V CR 2032 battery included
- \_\_\_\_ Product measurements: 32 x 30.5 x 1.8 cm
- \_\_\_\_ Product weight: approx. 2120 g

\_\_\_\_ 5 year guarantee

\_\_\_\_ Sales unit: 3                              Shipping carton: –  
 \_\_\_\_ EAN no.: 4211125 75640 6  
 \_\_\_\_ Item no.: 756.40