

INDUSTRIE-TASTATUR

ZUM EINBAU MIT 83 TASTEN UND TRACKBALL

JOY-IT

BESONDERHEITEN

- ✓ Hochwertige Industrie-Tastatur aus rostfreiem Stahl
- ✓ Wasser- & Staub geschützt nach IP65 & NEMA4X
- ✓ Vandalismus geschützt
- ✓ Speziell Entwickelt für den Einbau in Industriesystemen
- ✓ Lasergravierte Tasten für erhöhten Schutz, selbst vor Kontakt mit Chemikalien
- ✓ Komfortable Verbindung via USB



Die Edelstahl-Tastatur mit integriertem Trackball wurde für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen maximale Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gefragt sind. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und eingebettet in eine robuste Aluminiumhalterung, bietet sie nicht nur eine elegante Oberfläche, sondern vor allem Schutz vor äußeren Einflüssen – selbst unter härtesten Bedingungen.

Mit 83 Tasten und einem präzise arbeitenden Trackball mit 38 mm Durchmesser vereint sie komfortable Bedienung mit hoher Funktionalität. Die Bauweise nach Schutzart IP65 garantiert vollständige Resistenz gegenüber Staub und Wasser. Ob in Werkhallen, Maschinensteuerungen oder Außenanlagen – diese Tastatur ist bestens gerüstet für den Einsatz in rauen Umgebungen. Ihre vandalismussichere Ausführung macht sie zudem ideal für öffentliche oder unbeaufsichtigte Einsatzorte.

Die lasergravierten Tastensymbole sorgen für dauerhafte Lesbarkeit, selbst bei regelmäßiger Reinigung mit aggressiven Mitteln. Die zuverlässige Silikon-Schalttechnologie mit langer Lebensdauer bietet ein angenehmes Tippgefühl, auch bei intensiver täglicher Nutzung. Dank Plug-and-Play via USB ist die Installation denkbar einfach und ohne Treiber möglich.

Diese Tastatur vereint industrielle Robustheit mit moderner Eingabetechnik – ein zuverlässiges Eingabegerät, das dort funktioniert, wo andere längst aufgeben.

HAUPTMERKMALE

Schutz	Schutz vor Staub, Wasser & Vandalismus
Schutzklasse	IP65, NEMAX4
Material	Tastatur: Rostfreier Edelstahl Einbaurahmen: Aluminium
Anschluss	USB
Montageart	Verschraubung auf der Rückseite
Betriebstemperatur	-10 °C - 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C - 70 °C

SCHALTERSPEZIFIKATIONEN

Schaltertechnologie	Schaltelement aus Silikon
Erwartete Lebensdauer	> 5 Millionen Betätigungen
Betätigungskraft & Tastenweg	1 N / 2,0 mm
Anzahl der Tasten	83
Trackball-Durchmesser	38 mm
Beschriftungsart	Lasergravur
Layout	Deutsch

WEITERE INFORMATIONEN

Gewicht	210 g
Abmessungen	392 x 135 x 10 mm
Artikelnummer	IPC-Tastatur-02
Lieferumfang	IPC-Tastatur-02
Zolltarifnummer	84716060
EAN	4250236822235

