


Brand new range of Cat[®] smartphones




6 Gründe, warum Sie ein Cat[®] rugged smartphone kaufen sollten

1. Extrem lange Akkulaufzeit
2. Helles Display (selbst in direktem Sonnenlicht lesbar)
3. Kristallklare Sprachqualität und Verständigung
4. Design

Plus:

5. Android Lollipop 5.0
5. Cat[®] eigen App Toolbox



Caterpillar brand power



CELEBRATING
90
YEARS
1925-2015



Made every Fortune 500 list for 61 years

Ranked in 2014 on number 61 with Interbrand


Interbrand



Consumer insights - der CAT® Kunde



Rugged phone user survey 27/05/2015
Help shape next gen rugged devices!



Source: Bullitt Group 'Rugged Smartphone User' app store survey, June 2015 (1,254 respondents)

Cat® Phones Confidential. Not for distribution. Subject to change.



Die Zielgruppe



Agriculture
409mio



Construction
85mio



Retail trade
182mio



Transportation
62mio



Manufacturing
157mio



Quarrying
13mio



Utilities
12mio



Social Public
73mio


Source: Labour force in key verticals (United Nations ILO)



Product insights – Was Kunden wollen



How important are each of the following features to you?



Source: Bullitt Group 'Rugged Smartphone User' app store survey, June 2015 (1,254 respondents)

Cat® Phones Confidential. Not for distribution. Subject to change.



New Cat® Line up for 2015 2H



Q4/14

Q1

Q2

Q3

Q4



S50
4.7" HD, 8MP, 4G



B15Q
4" HD, 5MP, HSPA



S40: Refined rugged



S30: Hardcore rugged




B100

B25B



B30

Hardcore entry and stylish refined




Cat® S30

MRSP: 329 Euro incl. VAT

Cat® S40

MRSP: 429 Euro incl. VAT






Cat® S30

entry level LTE rugged smartphone

Für Arbeiter (Bauarbeiter, Mechaniker, Schreiner, etc., etc), auf der Suche nach einem robusten Smartphone




Cat® S30 – Hardcore 4G rugged



- ✓ Android Lollipop
- ✓ IP68, MIL Spec 810G, Sturzsicher aus einer Höhe von 1.8m
- ✓ 4.5" FWVGA capacitive multi-touch (mit nassen Fingern & Handschuhen bedienbar)
- ✓ Extreme Akkulaufzeit (3000mAh)
- ✓ 5MP Rückkamera, 2MP Frontkamera
- ✓ Quad-core Snapdragon processor, 8GB ROM, 1GB RAM
- ✓ LTE Cat 4
- ✓ BT 4.1, Wi-Fi (b/g/n), aGPS, GLONASS, Compass
- ✓ Verfügbar ab Sept 2015

Robuster, mehr drin mit dem Cat® S30

Cat S30



Xcover 3



Robuster



Das S30 hat Falltests aus **1,8 m** auf Beton stand.

Das Xcover 3 nur eine Höhe bis zu **1.2m**



Das S30 ist ebenfalls **IP68**-zertifiziert, somit staubdicht und Wasserdicht.

Das Xcover 3 ist **IP67** zertifiziert



Größere Batterie

Die Batterie des S30 ist **3000mAh** groß. Das Xcover 3 hat eine **2200mAh** Batterie



Größerer Speicher

Das S30 unterstützt **MicroSD** Speicherkarten bis **64GB**. Das Xcover 3 unterstützt Speicherkarten bis **32GB**



Spezifikationen

Das S30 hat eine quad-core Snapdragon 1.1GHz CPU, 8GB Speicher, 1GB RAM, 5MP Kamera, und Android Lollipop OS

Das Xcover 3 hat eine quad-core Marvell 1.2GHz CPU, 8GB Speicher, 1.5GB RAM, 5MP Kamera und Android KitKat OS



Display



Das S30 besitzt ein **4.5"** display (**FWVGA, 480x854**), welches mit Handschuhen und nassen Fingern bedient werden kann.



Das Xcover 3 hat ein **4.5"** display (**WVGA, 480x800**). Es kann mit Handschuhen, aber nicht mit nassen Fingern bedient werden.




Brilliantes Display

Das S30 besitzt ein Display, welches auch unter direkter Sonneneinstrahlung funktioniert (Helligkeit **>500 nits**)

Das Xcover 3 display hat eine max. Helligkeit von **400/469**

nits*
*according to tests by mobilearena.hu






Cat® S40 stylish 4G rugged smartphone

Ein cross-over Outdoor Smartphone für den beruflichen und privaten Einsatz draußen




Cat[®] S40 – Refined 4G rugged



- ✓ Android Lollipop
- ✓ IP68, MIL Spec 810G, Sturzsicher aus einer Höhe von 1.8m
- ✓ 4.7" qHD capacitive multi-touch (mit nassen Fingern & Handschuhen bedienbar)
- ✓ Extrem helles Display (600 nits), 'sunlight boost' mode ermöglicht eine klare Darstellung des Displays sogar in direktem Sonnenlicht
- ✓ Extreme Akkulaufzeit (3000mAh)
- ✓ High quality audio (>100dB)
- ✓ Wasserdichte Anschlüsse und intelligence solution
- ✓ 8MP Rückkamera, 2MP Frontkamera
- ✓ Quad-core Snapdragon processor, 16GB ROM, 1GB RAM
- ✓ LTE Cat 4, NFC, BT 4.1, Wi-Fi (a/b/n/g), aGPS, Compass
- ✓ **Verfügbar ab August 2015**

Cat[®] S40 – tougher & robuster

Cat S40



SAMSUNG

Galaxy (i9295)
S4 Active



Robuster



Das S40 hat Falltests aus 1,8 m auf Beton stand. Es entspricht den MIL-STD- 810G und ist IP68 zertifiziert - es ist also völlig staubdicht und kann in Wasser für längere Zeit eingetaucht werden. Das S4 Active ist IP67 - zertifiziert , aber es nicht stoßfest



Besser geschützt

Das S40 hat ein bruchsicheres Corning Gorilla Glass 4 Display
Das S4 Active ein Gorilla Glass 2 Display



Größere Batterie

Das S40 hat eine **3000mAh** Batterie.
Das S4 Active eine **2600mAh** Batterie



Spezifikationen & software

Das S40 hat eine quad-core Snapdragon 1.1GHz CPU, 16GB Speicher, 1GB RAM, 8MP Kamera inkl. Android Lollipop OS
Das S4 Active hat eine quad-core Snapdragon 1.9GHz CPU, 16GB Speicher, 2GB RAM, 8MP Kamera und Android Jelly Bean



Display



Das S40 hat einen 4.7" qHD capacitive touch screen, welcher mit nassen Fingern und Handschuhen bedient werden kann.

Das S4 Active besitzt einen 5.0" HD capacitive touch screen, welcher mit Handschuhen aber nicht mit nassen Fingern bedient werden kann.



Helleres Display

Das S40 besitzt ein Display, welches auch unter direkter Sonneneinstrahlung funktioniert (Helligkeit **600 nits**) Das S4 Active display hat eine maximale Helligkeit von **491 nits***
*according to tests by phonearena.com

Cat[®] S40 & Cat[®] S30



Cat[®] S40




Cat[®] S30

Display	4.7" qHD IPS display (540x960) ✓ Mit nassen Fingern/Handschuhen bedienbar	4.5" FWVGA TN display (480x854) ✓ Mit nassen Fingern/Handschuhen bedienbar
Helligkeit	~600 nits	>500 nits
Sunlight Boost Mode	✓ Ja	✗ Nein
Rugged Features	Gorilla glass 4, IP68, Mil-STD-810G, 1.8m Sturzhöhe	Gorilla glass 3, IP67, Mil-STD-810G, 1.8m Sturzhöhe
Sleek, metal reinforced design	✓ Ja	✗ Nein
Wasserdichte Anschlüsse (USB, Audio)	✓ Ja	✗ Nein
"Wasserdichte Anschlüsse"	✓ Ja	✗ Nein
Sensoren		
Akku	3000mAh	3000mAh
Quick charging	✓ Ja	✗ Nein
Speicher	16GB	8GB
Kamera	8MP AF Rück, 2MP Front	5MP Rück, 2MP Front
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 4G LTE ✓ Bluetooth 4.1 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ WiFi ✓ NFC
Preloaded software	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AVG AntiVirus ✓ OfficeSuite 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 4G LTE ✓ Bluetooth 4.1 ✓ AVG AntiVirus ✗ No OfficeSuite

Cat[®] S40 vs. Cat[®] S50



Cat[®] S40




Cat[®] S50

Display	4.7" qHD IPS display (540x960) ✓ Mit nassen Fingern/Handschuhen bedienbar	4.7" IPS Full HD (720x1280) ✓ Mit nassen Fingern/Handschuhen bedienbar
Helligkeit	~600 nits	<500 nits
Sunlight Boost Mode	✓ Ja	✗ Nein
Rugged Features	Gorilla glass 4, IP68, Mil-STD-810G, 1.8m Sturzhöhe	Gorilla glass 3, IP67, Mil-STD-810G, 1.2m Sturzhöhe
Sleek, metal reinforced design	✓ Ja	✗ Nein
OS	Android 5.1	Android 4.4
Wasserdichte Anschlüsse (USB, Audio)	✓ Ja	✗ Nein
"Wasserdichte Anschlüsse"	✓ Ja	✗ Nein
Sensoren		
Akku	3000mAh	2630 mAh
Quick charging	✓ Ja	✗ Nein
Speicher	16GB	8GB
Kamera	8MP AF Rück, 2MP Front	5MP Rück, VGA Front
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 4G LTE ✓ Bluetooth 4.1 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ WiFi ✓ NFC
Preloaded software	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AVG AntiVirus ✓ OfficeSuite 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 4G LTE ✓ Bluetooth 4.1 ✓ AVG AntiVirus ✗ No OfficeSuite

Cat[®] S30 vs. Cat B15Q



Cat[®] S30



Cat[®] B15Q

Display	4.5" FWVGA TN display (480x854) ✓ Mit nassen Fingern/Handschuhen bedienbar	4" WVGA (480x800) ✓ Mit nassen Fingern/Handschuhen bedienbar
Helligkeit	>500 nits	>200 nits
Rugged Features	Gorilla glass 3, IP68, Mil-STD-810G, 1.8m Sturzhöhe	Gorilla glass, IP67, Mil-STD-810G, 1.8m Sturzhöhe
OS	Android 5.1	Android 4.4
Akku	3000mAh	2000mAh
Quick charging	✗ Nein	✗ Nein
Speicher	8GB	4GB
Kamera	5MP Rück, 2MP Front	5MP Rück, VGA Front
Konnektivität	✓ 4G LTE ✓ Bluetooth 4.1	✓ 3G ✓ Bluetooth 4.0
Preloaded software	✓ AVG AntiVirus ✓ SwiftKey	✓ AVG AntiVirus ✓ SwiftKey