

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE31-8SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	182,0 A
Verlustleistung	0,470 kW

### Mechanische Daten

Schutzart	IP00
Nettogewicht	80,00 kg (176,37 lb)

### Maße

Breite	350,0 mm (13,78 in)
Höhe	468,0 mm (18,43 in)
Tiefe	305,0 mm (12,01 in)

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	150,00 mm <sup>2</sup> (AWG -4)

#### Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	150,00 mm <sup>2</sup> (AWG -4)

#### Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200,00 m (656,17 ft)
Ungeschirmt	300,00 m (984,25 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M8
------------	-------------